



La iluminación Tango G4 LED ilumina tu mundo

Tango G4 LED Flood

El proyector Philips Tango G4 LED es la 4.^a generación de la familia de Tango LED. Una nueva gama de productos de iluminación que brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones para la iluminación de deportes recreativos e iluminación de áreas. Cuenta con la fuente de luz LED más moderna, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, los proyectores Tango G4 LED brindan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Beneficios

- Ahorra un 10 % más de energía que Tango G3
- Cubre una amplia gama de aplicaciones
- Diseño optimizado: un 23 % menos de peso y un 35 % menos de área de resistencia al viento (tamaño) que Tango Gen3
- Crea un entorno más brillante, energético y seguro
- Diseño fuerte y confiable.

Tango G4 LED Flood

Características

- Mayor eficacia del sistema con valores típicos de 140 lm/W
- Gama completa de paquetes lumínicos para cubrir múltiples aplicaciones para iluminación de deportes, áreas y proyección.
- Múltiples opciones ópticas para un diseño de iluminación flexible
- Soporte de acero y carcasa de aluminio moldeado ADC1 de alta calidad.
- Gran confiabilidad: carcasa probada según la norma ISO 9227 de niebla salina (carcasa pequeña y mediana 500 horas, carcasa grande 1,000 horas)
- Luminario en general calificada con protección IP66 e IK08.

Aplicaciones

- Proyección general
- Grandes áreas industriales/zonas de estacionamiento
- Cartelera
- Rampas aeroportuarias
- Puertos y depósitos de contenedores
- Fachadas de edificios
- Autopistas y terminales de transporte
- Estadios de deportes recreativos

Advertencias y seguridad


- presta atención a las instrucciones de montaje

Versions



BVP433

Plano de dimensiones



Tango G4 LED Flood

Información general

Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí

Información técnica sobre la luz

Color de la fuente de luz	757 blanco frío
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K
Índice de producción de color (IRC)	>70

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	380 W
--------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica	Recipiente/ cubierta de policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de impacto mec.	IK08
Código de protección de ingreso	IP66

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
----------	----

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	51,700 lm
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	52,200 lm
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	52,200 lm

