



Philips GameVision: Náhrada 1 : 1 konvenčních osvětlení pro rekreační sporty.

GameVision

GameVision je jednoduchý, snadno volitelný LED světlomet, který nahradí běžná zařízení na městských fotbalových stadionech, hokejových arénách... Jeho specifická konstrukce s krytým zaoblením zajišťuje omezené vnímání světla mimo hrací plochu, a tedy lepší komfort pro osoby žijící v okolí, ale také nezahaluje tmavou oblohu. Rozložení světla je zachováno po celou dobu životnosti výrobku, protože reflektor uvnitř je chráněn proti znečištění a korozi.

Výhody

- Náhrada 1 : 1 konvenčních světlometů pro rekreační sporty
- Snadný výběr
- Nízké vnímání oslnění
- Upřednostňuje tmavou oblohu


Vlastnosti

- 1 „všestranný“ rozptyl světla
- 2 úrovně světelného toku
- Hmotnost a SCx podobné OptiVision HID (MVP507)
- Nízký až nulový úhel sklonu v aplikaci

Aplikace

- Stadiony a sportoviště


Versions




BVP440 GameVision HGB PP



BVP440 GameVision HGB with louvre PP











BVP440 GameVision BV with louvre PP



BVP440 GameVision BV PP

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	-
Barva světelného zdroje	757 studená bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5700 K
Index podání barev (CRI)	70
Typ optiky, exteriéry	Asymetrický
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Číré sklo
Barva těla	Hliník
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	10°
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-
Označení a balení	
Kód produktové řady	BVP440

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Servisní štítek
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1650	-
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1300	-
80201800	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1650	-
80202500	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1300	-
80197400	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1650	Ano
80198100	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1300	Ano
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1650	Ano
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1300	Ano

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm
80201800	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	140 661 lm
80202500	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	108 978 lm


Order Code	Full Product Name	Světelný tok
80197400	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	140 661 lm
80198100	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	108 978 lm
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Provozní a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
80201800	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	1 000 W
80202500	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	736 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
80197400	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	1 000 W
80198100	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	736 W
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060576




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060578




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060579




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060577




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060574



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060575



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060573

