



Philips GameVision: a hagyományos fénycsók helyett használható megoldások a szabadidős sporttevékenységek területén.

GameVision

A GameVision egy egyszerű és könnyű választásnak tekinthető LED-es fénycső, amely helyettesíti a hagyományos lámpatesteket a városi futballstadionokban, jégkorongpályákon és egyéb létesítményekben... A speciális, fedett kialakítása korlátozott fényérzékelést biztosít a játéktéren kívül, így nagyobb kényelmet biztosít a közelben élők számára, de ugyanakkor kiemeli a sötét eget is. A fényeloszlás a termék teljes élettartama alatt megmarad, mivel a belső reflektor védve van a szennyeződéstől és a korróziótól.

Előnyök

- A hagyományos fénnyelvilágítások helyett használható megoldások a szabadidős sporttevékenységek területén
- Könnyű választani
- Alacsony káprázás
- Előnyben részesíti a sötét eget


Szolgáltatások

- 1 „mindenre alkalmas” fénnyeloszlás
- 2 fénykibocsátási szint
- Súlya és SCx hasonló az OptiVision HID-hez (MVP507)
- Alacsony és akár 0-ás dőlésszög az alkalmazási területen


Alkalmazás

- Aréna és sportalkalmazások

Versions







BVP440 GameVision BV with louvre PP







BVP440 GameVision BV PP


Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	-
A fényforrás színe	757 hideg fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	5700 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Kültéri optika típusa	Aszimmetrikus
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Ház színe	Alumínium
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	10°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BVP440

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Szervizcímke
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1650	-
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1300	-
80201800	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1650	-
80202500	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1300	-
80197400	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1650	Igen
80198100	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1300	Igen
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1650	Igen
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1300	Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm
80201800	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	140 661 lm
80202500	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	108 978 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram
80197400	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	140 661 lm
80198100	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	108 978 lm
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
80201800	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	1 000 W
80202500	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	736 W
80197400	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	1 000 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
80198100	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	736 W
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060576




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060578




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060579




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060577




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060574



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060575



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060573

