



Philips GameVision: de een-op- eenvervanging van conventionele schijnwerpers voor recreatiesport.

GameVision

GameVision is een eenvoudige, gemakkelijk te kiezen LED-schijnwerper ter vervanging van conventionele installaties bij gemeentelijke voetbalstadions, hockeyvelden enzovoort... Het specifieke ontwerp met kap zorgt voor een beperkte waarneming van licht buiten het speelveld, wat resulteert in meer comfort voor omwonenden en bescherming van de nachtelijke hemel. De lichtverdeling blijft gedurende de hele levensduur van het product behouden, omdat de reflector binnenin beschermd is tegen vervuiling en corrosie.

Voordelen

- De een-op-eenvervanging van conventionele schijnwerpers voor recreatiesport
- Eenvoudig te kiezen
- Geringe verblinding
- Bescherming van de nachtelijke hemel, uitgedrukt in een lage ULR (Upward Light Ratio) waarde


Kenmerken

- 1 lichtverdeling voor alle doeleinden
- 2 lichtopbrengstniveaus
- Gewicht en SCx gelijk aan OptiVision HID (MVP507)
- Kleine tot 0° kantelhoek in toepassing


Toepassing

- Stadions en sport

Versions







BVP440 GameVision BV with louvre PP



BVP440 GameVision BV PP

Maatschets



Productgegevens



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelspreiding armatuur	-
Kleur lichtbron	757 koelwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5700 K
Kleurweergave-index (CRI)	70
Type optiek buiten	Asymmetrisch
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaalmodus en 10 kV met normale modus
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Helder glas
Kleur behuizing	Aluminium
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	10°
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Productgegevens	
Code productfamilie	BVP440

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8720169801974	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1650
8720169801981	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1300
8720169801950	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1650
8720169801967	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1300

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169801974	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	140.661 lm
8720169801981	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	108.978 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169801950	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	142.972 lm
8720169801967	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	110.769 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169801974	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	1.000 W
8720169801981	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	736 W


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169801950	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	1.000 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169801967	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060574



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060575



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060573

