



Philips GameVision: 1:1 ettermontering av konvensjonelle flomlys for fritidssport.

GameVision

GameVision er et enkelt og lettvalgt LED-flomlys som erstatter konvensjonelle installasjoner på kommunale fotballstadioner, hockeybaner ... Den spesifikke designen med hetteform sikrer begrenset lyslekkasje utenfor banen, noe som gir økt komfort for folk som bor i nærheten, men også bidrar til en mørk himmel. Lysfordelingen opprettholdes gjennom hele produktets levetid da reflektoren på innsiden er beskyttet mot forurensning og korrosjon.

Fordeler

- 1:1-erstatning av konvensjonelle lyskastere til sportsbruk
- Enkelt å velge
- Lavt blendingsnivå
- Bidrar til mørk himmel


Funksjoner

- 1 lysfordeling for alle bruksområder
- 2 nivåer av lyseffekt
- Vekt og SCx som ligner på OptiVision HID (MVP507)
- Lav til 0 vinkel helning ved bruk

Søknad

- Arenaer og sport

Versions











BVP440 GameVision HGB PP




BVP440 GameVision BV with louvre PP

Målskisse



Produkt detaljer



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskildefarge	757 kaldhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Asymmetrisk
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 10 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Klart glass
Innfatningsfarge	Aluminium
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	10°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Produktdata	
Produktseriekode	BVP440

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Service Tag
912300060576	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1650	-
912300060577	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1300	-
912300060578	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1650	-
912300060579	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1300	-
912300060574	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1650	Ja
912300060575	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1300	Ja
912300060572	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1650	Ja
912300060573	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1300	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
912300060576	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm
912300060578	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	140 661 lm
912300060579	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	108 978 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
912300060574	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	140 661 lm
912300060575	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	108 978 lm
912300060572	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm


Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060576	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
912300060578	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	1 000 W
912300060579	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	736 W


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060574	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060575	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	736 W
912300060572	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060573	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060576




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060578




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060579




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060577




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060574



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060575



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060573

