



Érezze magát nagyobb biztonságban

FWC LED

Érezze magát biztonságban ezzel az energiatakarékos, falra szerelhető biztonsági lámpatesttel! A LED-elrendezés és a házburkolat kiváló fényeloszlást eredményez a falak, folyosók és a környező terület alacsonyabb fényerővel történő megvilágításához.

Előnyök

- Energiatakarékos
- Kültéren használható
- Vonzó forma

Szolgáltatások

- LED-panel jó fényvisszaadással – színvisszaadási index: 80, fényáram: 660–1340 lm
- Fotocellás változatok is rendelhetők
- Fekete vagy fehér színű házzal kapható
- 2 termékméret

Alkalmazás


- Lakóövezetek
- Ipari területek
- Biztonsági világítás

Versions



OPPR BWC110i 0007

Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	180°
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrások száma	1
Kültéri optika típusa	Szimmetrikus
Felfelé irányuló fényhányados	0,08
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Szabványos túlfeszültség- védelmi szint
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Opál burá/ lámpatestház
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP54
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	1 %

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Order Code	Full Product Name	Fényáram
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm	85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm	85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm	85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1 800 lm
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm	85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1 800 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	14 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	14 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	14 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Fekete
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Fehér
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Fehér
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Fekete

Order Code	Full Product Name	Ház színe
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Fehér
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Fehér
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Fekete
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Fekete

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120

