



Iluminação de túneis em prol de uma segurança ideal

FlowBase G2

Um design de iluminação que garanta segurança e boa visibilidade é um elemento-chave para o sucesso de qualquer projeto de túnel. O Philips FlowBase G2 combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um pacote completo para oferecer a solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação em túneis.

Benefícios

- Eficácia elevada do sistema para economia de energia
- Qualidade e confiabilidade consistentes
- Óptica profissional para aplicações em túneis
- Fácil instalação, equipado com suportes de montagem que podem ser ajustados +/-60 graus

Características


- Emissão de luz de até 32 Klm
- 140lm/W típico
- Interface de regulação da iluminação de 1 a 10 V
- 55 mil horas (L70B50 a 35 °C) de vida útil, - 40 °C <Ta< 55 °C Temperatura de operação

Aplicação

- Túneis de 2 pistas: 12-14 m de largura, instalação simétrica ou escalonada, com velocidade de até 60-100 km/h
- Túneis de 2 a 3 pistas: largura de 14 a 15 m, instalação simétrica, com velocidade de até 60 a 100 km/h
- Túneis de 2 pistas: 9-10 m de largura, instalação escalonada, com velocidade de até 60-100 km/h

FlowBase G2

Desenho dimensional



Detalhes do produto



BWP352 G2 back



BWP352 G2 side

BWP352 G2 front

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Dados técnicos de luz	
Cor da fonte de luz	Branco neutro
	740
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Color rendering index (CRI)	>70
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP66
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	21.200 lm
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	24.500 lm
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	11.800 lm
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	13.000 lm
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	13.900 lm
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	16.200 lm
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	5.700 lm
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	7.000 lm
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	7.600 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	150 W
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	180 W
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	80 W
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	90 W
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	120 W
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	40 W
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	50 W
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	60 W

