



照亮隧道以获得出色的安全性

FlowBase G2

确保安全和良好可见度的照明设计是任何隧道项目成功的关键因素。Philips FlowBase G2 将紧凑设计、可靠性和可承受性合并到一个完整的包中，为任何隧道应用带来了良好的照明解决方案。

优点

- 出色的光效，有效实现节能
- 出色的质量和可靠性
- 适合隧道应用的专业光学装置
- 易于安装，配有可调节 $\pm 60^\circ$ 度的安装支架

特点

- 光输出高达 32 Klum
- 典型能效为 140 lm/W
- 1-10V 调光接口
- 使用寿命为 5,5000 小时 (L70B50 @35°C), $-40^\circ\text{C} < T_a < 55^\circ\text{C}$ 工作温度

应用


- 2 车道隧道：12-14m 宽，对称或交错安装，速度范围 60-100km/hr
- 2 至 3 车道隧道：14-15m 宽，对称安装，速度范围 60-100km/hr
- 2 车道隧道：9-10m 宽，交错安装，速度范围 60-100km/hr

FlowBase G2

Versions



二维绘图



产品详细



一般信息	
包含的驱动器	是
服务标签	是
灯技术	
光源颜色	740 中性白色
相关色温 (标称)	4000 K
显色指数 (CRI)	>70
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯微透镜光学装置
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	21,200 lm
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	24,500 lm
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	11,800 lm
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	13,000 lm
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	13,900 lm
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	16,200 lm
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	31,600 lm
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	5,700 lm
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	7,000 lm
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	7,600 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	150 W
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	180 W
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	80 W
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	90 W
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	100 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	120 W
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	220 W
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	40 W
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	50 W
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	60 W

