

Pixelová svítidla pro přímý pohled pro kreativní architektonické a mediální aplikace na fasády

UniString

UniString je exteriérový kompaktní architektonický LED řetězec pro přímý pohled pro přisazenou montáž navržený pro venkovní osvětlení architektonických a mediálních fasád. Robustní mechanický design, snadná instalace a jedinečné optické čočky činí z UniString ideální řešení pro budovy a mediální fasády, mosty, arény, divadla, zábavní parky a rekreační střediska. K dostání v bílé, monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé. K dispozici v symetrických a asymetrických optických distribucích s volitelným řídicím rozhraním DMX, které architektům a designérům dává volné ruce při prozkoumávání široké škály konceptů a designu bez jakýchkoli omezení.

Výhody

- K dispozici ve třech velikostech a třech výkonových řadách, které splní požadavky jakékoli aplikace.
- Odolné provedení a stupeň krytí IP66 pro venkovní použití
- K dispozici je možnost asymetrického paprsku pro zajištění vyšší účinnosti, lepší vizuální prostupnosti a snížení světelného znečištění ve vysokých budovách a věžích
- Prodrátování zajišťující napájení a přenos dat DMX prostřednictvím konektorů IP67
- K dispozici ve variantách pro montáž na přípojnice a přisazenou montáž

Vlastnosti

- Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K
- Volitelně 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá
- Standardní rozteč pixelů 125 mm (od středu ke středu) pro malé a střední velikosti
- Standardní rozteč pixelů 200 mm (od středu ke středu) pro velké rozměry
- K dispozici jsou přizpůsobené montážní přípojnice (prodávají se samostatně)

Aplikace

- Mosty, památky, fasády
- Krajina
- Parky a náměstí

Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

Versions



159A0582





159A0794



159A0588

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Světelné technické	
Index podání barev (CRI)	80
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Polykarbonátová miska/kryt, čiré
Barva těla	Černá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 750 °C, doba 30 s

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	85° x 110°	Neutrální bílá	4000 K	134 lm
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	110° x 110°	Neutrální bílá	4000 K	108 lm
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Teplá bílá	3000 K	126 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	20 W
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	24 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	20 W

