

Pixel armaturen die direct in het zicht te gebruiken zijn voor creatieve architecturale toepassingen en mediagevels

UniString

UniString is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten en is direct in het zicht te gebruiken. De lamp is ontwikkeld voor architecturale verlichtingstoepassingen buiten en mediagevels. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniString eenvoudig te installeren en ideaal voor het verlichten van gebouwen/mediagevels, bruggen, stadions, theaters, amusementsparken en recreatiecentra. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Verkrijgbaar in symmetrische en asymmetrische optische verdelingen met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

- Verkrijgbaar in drie maten en drie vermogensbereiken voor elke toepassing.
- Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik.
- Assymetrische bundeloptie verkrijgbaar voor een hogere efficiëntie, betere visuele helderheid en minder lichtverontreiniging in hoge gebouwen en torens
- Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX-gegevens via IP67-connectors
- Verkrijgbaar met opties voor rail- en opbouwmontage

Kenmerken

- Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K
- Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit
- Standaard pixelsteek van 125 mm (centrum naar centrum) voor kleine en middelgrote afmetingen
- Standaard pixelsteek van 200 mm (centrum naar centrum) voor grote afmetingen
- Op maat gemaakte montagerails verkrijgbaar (apart verkrijgbaar)

Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Versions



159A0723





159A0345




159A0639

Maatschets



Maatschets



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Nee
Lichtbron vervangbaar	Nee

Gegevens lichttechniek

Bundelspreiding armatuur	110° x 110°
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder
Kleurweergave-index (CRI)	80

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Zwart
-----------------	-------

Keurmerken en classificaties

CE-markering	CE-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 750 °C, duur 30 s
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 66

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169747777	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	108 lm
8720169748026	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	151 lm
8720169747401	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	71 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169747777	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	24 W
8720169748026	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	20 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169747401	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	16 W

