



Ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire Highbay

Ledinaire Highbay er et prisvenligt alternativ til højloftede industrihaller. Det fås med to lumenpakker (10000 og 20000lm) og i 4000 Kelvin. Ledinaire Highbay er bredstrålende som standard, men reflektor kan købes som tilbehør, der gør det mediumstrålende

Fordele

- Philips kvalitet og pålidelighed
- Energibesparende
- Mange anvendelsesområder

Funktioner

- Moderne og stilrent design
- To lumenpakker og størrelser: 10.000lm 24cm, 20.000lm 34cm
- IP65-klassificering, for alsidig brug
- IP65 stik inkluderet
- Et ophæng, med monteringskrog

Anvendelsesområder

- Lager- og fabrikshaller

Ledinaire Highbay







Versions




Ledinaire Highbay BY020P G3

Ledinaire Highbay All-in BY30P

Målskitse



BY030P LED150_220_2805/840_50_65 PSU WB



Oplysninger om produktet



Ledinaire BY030P CCT switch
DDP3



Ledinaire BY030P sensor install
DPP

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Eksplodingsfareklasse	-
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
911401822687	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	All-in, Multi Lumen	-	>80	142 lm/W

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10.500 lm	Bred stråle
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20.000 lm	Bred stråle
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28.000 lm	Bred stråle

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
911401822687	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15.000 lm	Symmetrisk

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	220-240 V	70 W	Ja
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	220-240 V	133 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	220-240 V	185 W	Ja
911401822687	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	220 til 240 V	195 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Konstant lysudbytte	Ikke relevant
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Konstant lysudbytte	Ikke relevant
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Konstant lysudbytte	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Grå	IK06
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Grå	IK06

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-20 °C til 45 °C	-
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-20 °C til 45 °C	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401822687	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	-	-

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Grå	IK06
911401822687	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	Aluminium og sort	IK07

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-20 °C til 45 °C	-
911401822687	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	-30 til +50 °C	0,9

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401822687	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	(0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5	-10% / +10%

