



Philips Ledinaire highbay – a mindennapi világítástechnikai alkalmazásokhoz: könnyű, használatra kész választás, melyet egyszerű üzembe helyezni.

Ledinaire High-bay

A Ledinaire highbay termékcsalád népszerű, használatra kész, nagy belmagassághoz tervezett LED-es lámpatestekből áll, amelyek a Philips kimagasló minőségét nyújtják versenyképes áron. A Ledinaire highbay egyszerű és rugalmas szerelést tesz lehetővé akár horogra, akár külön megvásárolható konzolra. A kisebb tükröződés érdekében a termékek külön megvásárolható reflektorokkal is felszerelhetők.

Ledinaire High-bay

Előnyök

- Philips-minőség és -megbízhatóság
- Energiamegtakarítás
- Felszerelése gyorsan és egyszerűen elvégezhető
- Széles alkalmazási terület

Szolgáltatások

- Modern, diszkrét forma
- Két fénycsomag és méret: 10 000 lm és 24 cm (BY020P), 20 000 lm és 34 cm (BY021P)
- Magas védetség fokozat (IP65), minden alkalmazási területre tökéletes
- Tartozék IP65-ös csatlakozó
- Egy pontos felfüggesztés, függesztőhoroggal

Alkalmazás

- Raktárak
- Gyártás

Versions



Ledinaire Highbay BY020P G3







Ledinaire Highbay BY021P G3





Ledinaire Highbay All-in BY30P

Méretezett rajza



Ledinaire High-bay

Méretezett rajza



Termék részletei



Ledinaire BY030P CCT switch
DDP3



Ledinaire BY030P sensor install
DPP

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Robbanásveszélyességi osztály	-
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Vészvilágítás	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1

Technikai adatok (1/2)

		A fényforrás		Fényhasznosítás	
Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	sugárzási szöge	Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-	116 fok	80	150 lm/W
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-	116 fok	80	150 lm/W
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-	116 fok	80	150 lm/W
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	All-in, Multi Lumen	-	>80	142 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10 500 lm	Széles sugárzási szög
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20 000 lm	Széles sugárzási szög
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28 000 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15 000 lm	Szimmetrikus

Működtetés és elektronika

Order Code	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	220-240 V 70 W	Igen
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	220-240 V 133 W	Igen

Order Code	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	220-240 V 185 W	Igen
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	220-240 V 195 W	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint	Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Állandó fényáram	Nem alkalmazható	76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Állandó fényáram	Nem alkalmazható
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Állandó fényáram	Nem alkalmazható	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe	Mech. behatások elleni védelem kódja	Order Code	Full Product Name	Ház színe	Mech. behatások elleni védelem kódja
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Szürke	IK06	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	Alumínium és fekete	IK07
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Szürke	IK06				
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Szürke	IK06				

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Stroboszkóp hatás (SVM)	Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Stroboszkóp hatás (SVM)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-20 és 45 °C között	-	76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-20 és 45 °C között	-
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-20 és 45 °C között	-	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-30 – +50 °C	0,9

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia	Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	(0.38, 0.38); (0.31, 0.34)	-10% / +10%
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%			SDCM≤5	
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%				

