



Philips Ledinaire for stor takhøyde – til hverdagsbelysning, enkel å velge og montere.

Ledinaire for stor takhøyde

Ledinaire-serien for stor takhøyde omfatter et utvalg av LED-armaturer for stor takhøyde som leveres med topp Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelige, energieffektive og rimelige. Ledinaire for stor takhøyde gir enkel og fleksibel montering, enten på en krok eller en valgfri brakett. Produktene kan monteres med valgfrie reflektorer for mindre blending.

Fordeler

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Energibesparelser
- Enkel og rask montering
- Mange bruksområder

Funksjoner

- Moderne og diskret design
- To lumenpakker og størrelser: 10 000 lm 24 cm (BY020P), 20 000 lm 34 cm (BY021P)
- Høy beskyttelsesgrad (IP65), perfekt for alle bruksområder
- Inkluderer IP65-kobling
- Enkelt oppheng med monteringskrok

Ledinaire for stor takhøyde

Søknad




- Lager
- Produksjon

Versions



Ledinaire Highbay BY020P G3

Målskisse



Ledinaire for stor takhøyde

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	116 grad(er)
Korrelet fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	150 lm/W
Optikktype	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Innebygd styring	Konstant lyseffekt
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Eksplisjonsfare-klasse	-
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06
Ingress beskyttelseskode	IP65
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	-
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	0.38;0.38
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10 500 lm
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20 000 lm
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	70 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	133 W

Ledinaire for stor takhøyde

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	185 W

