



Oprawy highbay Philips Ledinaire — do codziennych instalacji oświetleniowych, łatwy wybór prawidłowego rozwiązania i montaż.

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

Linia opraw halowych highbay Ledinaire firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością typową dla produktów Philips i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo, oprawy highbay Ledinaire są łatwe i szybkie w montażu, a można je instalować na hakach lub opcjonalnych wspornikach. W celu zmniejszenia efektu oślepiania można zamontować opcjonalne odbłyśniki.

Korzyści

- Jakość i niezawodność produktów Philips
- Oszczędność energii
- Prosta i szybka instalacja
- Szeroki zakres zastosowań

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

Cechy

- Nowoczesne, dyskretne wzornictwo
- Dwie wersje różniące się strumieniem świetlnym i rozmiarem; 10 000 lm przy średnicy 24 cm (BY020P), 20 000 lm przy średnicy 34 cm (BY021P)
- Wysoki stopień ochrony (IP65) umożliwia stosowanie w bardzo różnych instalacjach
- W komplecie złącze o klasie ochrony IP65
- Pojedyncze zawiesie z hakiem montażowym w komplecie

Zastosowanie

- Magazyny
- Zakłady produkcyjne

Wersje



Ledinaire Highbay BY020P G3







Ledinaire Highbay BY021P G3




Ledinaire Highbay All-in BY30P

Rysunki techniczne




Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

Rysunki techniczne



BY030P LEDISO_220_2805/840_50_65 PSU WB



Więcej o produkcie



Ledinaire BY030P CCT swtch
DDP3



Ledinaire BY030P sensor install
DPP

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Klasa zagrożenia wybuchem	-
Kod stopnia ochrony	IP65
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Oświetlenie awaryjne	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ	Kąt rozsyłu	Wskaźnik	Skuteczność
		„Wszystko w jednym”	źródła światła	oddawania barw (CRI)	światlna (znamionowa) (Nom)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	All-in, Multi Lumen	-	>80	142 lm/W

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień	Typ optyki
		Świetlny	
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Strumień	Typ optyki
		Świetlny	
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28 000 lm	Szeroki rozsył światła
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15 000 lm	Symetryczna

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

Order Code	Full Product Name	Napięcie		Nadaje się do
		wejściowe	Zużycie energii	losowego przełączania
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	220-240 V	70 W	Tak
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	220-240 V	133 W	Tak

Order Code	Full Product Name	Napięcie		Nadaje się do
		wejściowe	Zużycie energii	losowego przełączania
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	220-240 V	185 W	Tak
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	220 do 240 V	195 W	Nie

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Sterownik		Maksymalny poziom przyciemnienia
		wbudowany	światlny	
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Stały strumień	światlny	Nie dotyczy
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Stały strumień	światlny	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Sterownik		Maksymalny poziom przyciemnienia
		wbudowany	światlny	
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Stały strumień	światlny	Nie dotyczy
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-	-	-

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu		Mech. kod ochrony przed uderzeniami
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Szary		IK06
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Szary		IK06

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu		Mech. kod ochrony przed uderzeniami
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Szary		IK06
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	Aluminiowy i czarny		IK07

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia		Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Od -20°C do 45°C		-
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Od -20°C do 45°C		-

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia		Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Od -20°C do 45°C		-
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	Od -30°C do +50°C		0,9

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność		Tolerancja strumienia świetlnego
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	0.38;0.38		+/-10%
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	0.38;0.38		+/-10%

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność		Tolerancja strumienia świetlnego
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	0.38;0.38		+/-10%
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	(0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5		-10% / +10%

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

