



Philips Ledinaire Highbay – riešenie pre každodenné osvetlenie, ktoré si ľahko vyberiete zo štandardne ponúkaných možností a jednoducho namontujete.

Vysokozávesné svietidlo Ledinaire

Rad svietidiel Ledinaire na vysoké stropy obsahuje širokú paletu obľúbených štandardne dostupných LED svietidiel, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou kvality typickou pre spoločnosť Philips a výhodnou cenou. Ide o spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné riešenie. Svietidlá Ledinaire na vysoké stropy umožňujú jednoduchú a flexibilnú montáž, buď na závesný hák, alebo voliteľnú konzolu. Tieto výrobky možno namontovať s voliteľnými reflektormi na zmiernenie oslnenia.

Vysokozávesné svietidlo Ledinaire

Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Široký rad aplikácií

Vlastnosti

- Moderný nenápadný dizajn
- Dve verzie svetelnej účinnosti a veľkosti; 10 000 lm – 24 cm (BY020P), 20 000 lm – 34 cm (BY021P)
- Vysoký stupeň ochrany (IP65) ideálny pre každé použitie
- Vráťane konektora IP65
- Jednoduché zavesenie na montážny hák

Aplikácie

- Sklady
- Výroba;

Versions







Ledinaire Highbay BY020P G3





Ledinaire Highbay All-in BY30P

Rozmerový obrázok



Vysokozávesné svietidlo Ledinaire

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Ledinaire BY030P CCT switch
DDP3



Ledinaire BY030P sensor install
DPP

Vysokozávesné svietidlo Ledinaire

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Trieda nebezpečenstva výbuchu	-
Krytie IP	IP65
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Núdzové osvetlenie	-
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Index	Merný výkon (menovitý) (nom.)
				podania farieb (CRI)	
76135300	BYO20P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-	116 stupeň (stupne)	80	150 lm/W
76136000	BYO21P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-	116 stupeň (stupne)	80	150 lm/W
76137700	BYO22P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-	116 stupeň (stupne)	80	150 lm/W
75897100	BYO30P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	All-in, Multi Lumen	-	>80	142 lm/W

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
76135300	BYO20P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10 500 lm	Široké vyžarovanie
76136000	BYO21P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
76137700	BYO22P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28 000 lm	Široké vyžarovanie
75897100	BYO30P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15 000 lm	Symetrická

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
76135300	BYO20P G3 LED105S/840 PSU WB GR	220–240 V	70 W	Áno
76136000	BYO21P G3 LED200S/840 PSU WB GR	220–240 V	133 W	Áno

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
76137700	BYO22P G3 LED280S/840 PSU WB GR	220–240 V	185 W	Áno
75897100	BYO30P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	220 až 240 V	195 W	Nie

Vysokozávesné svietidlo Ledinaire

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania	Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Stabilný svetelný výkon	Nevzťahuje sa na zariadenie	76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Stabilný svetelný výkon	Nevzťahuje sa na zariadenie
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Stabilný svetelný výkon	Nevzťahuje sa na zariadenie	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-	-

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Sivá	IK06	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	Hliníková a čierna	IK07
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Sivá	IK06				
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Sivá	IK06				

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-20 °C až 45 °C	-	76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-20 °C až 45 °C	-
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-20 °C až 45 °C	-	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-30 až +50 °C	0,9

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného toku	Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%	76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	(0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5	-10% / +10%

