



Spolehlivé řešení pro důležité projekty.

CoreLine Value Highbay

Svítlidla CoreLine Value Highbay jsou správnou volbou pro projekty, kde hrají klíčovou roli základní specifikace a snadná montáž. Zaručují vysokou kvalitu světla, na kterou se můžete spolehnout, dobrou provozní životnost, úsporu energie a nižší potřebu údržby. Svítidla CoreLine Value Highbay přinášejí jasné výhody i pro montážní techniky. Lze je namontovat na stávající mřížku a také elektrické připojení je velmi jednoduché – pro montáž není nutné svítidlo otevírat a externí konektor IP65 usnadňuje manipulaci. K dispozici je široká nabídka volitelného příslušenství, včetně reflektorů a výložníku pro ještě flexibilnější montáž.

Výhody

- Díky robustní konstrukci a vysoké odolnosti proti vodě a prachu (IP65) odpovídá potřebám důležitých projektů
- Šetří peníze za energii a údržbu
- Snadná instalace díky jednoduchému háčku na zavěšení a externímu konektoru

Vlastnosti

- Moderní těleso z vysoce kvalitního hliníku litého pod vysokým tlakem
- Dlouhá životnost a vysoká energetická účinnost: 50 000 hodin s tokem min na 70 % ve srovnání s počáteční úrovní
- Vysoký měrný výkon: až 140 lm/W
- Externí elektrické připojení IP65
- Výběr volitelného příslušenství: reflektory a montážní konzola

Aplikace

- Všeobecné výrobní provozy
- Sklady a logistická centra




CoreLine Value Highbay

Versions



CoreLine High-bay Value BY101P

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




Detaily o výrobku



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Široký paprsek
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +45 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	–
Značka hořlavosti	–
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.385, 0.380) SDCM<5
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické


Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20 500 lm
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25 500 lm
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10 500 lm

Provozní a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

