



En driftssikker løsning til vigtige projekter

CoreLine Highbay Value

CoreLine Highbay Value er det rigtige valg til projekter, hvor essentielle specifikationer og en nem installation er vigtig. Armaturet er meget pålideligt, har en høj lyskvalitet, lang levetid, er energibesparende og kræver mindre vedligeholdelse. CoreLine Highbay Value giver samtidig klare fordele for installatøren, da armaturet kan installeres på det eksisterende gitter, og den elektriske forbindelse er ligetil – der er derfor ingen grund til at åbne armaturet til installationen, og det eksterne IP65-stik gør det nemt at håndtere. Et udvalg af ekstra tilbehør er tilgængeligt, herunder reflektorer og et beslag for yderligere at kunne øge installationsfleksibiliteten.

Fordele

- Imødekommer kravene i vigtige projekter takket være det robuste design, der er vand- og støvtæt med IP65-klassificering.
- Sparer energi- og vedligeholdelses-omkostninger.
- Problemfri installation muliggjort af en simple affjedringskrog og et eksternt stik.

Funktioner




- Moderne trykstøbt aluminiumshus af høj kvalitet
- Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med flux ved 70% min. sammenlignet med det oprindelige niveau.
- Høj effektivitet: op til 140 lm/W
- Ekstern IP65-forbindelse
- Valg af ekstraudstyr: Reflektorer og monteringsbeslag

Anvendelsesområder

- Fabrikker
- Lager og logistikcentre

CoreLine Highbay Value

Målskitse



Oplysninger om produktet

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1




CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



CoreLine Highbay Value

Oplysninger om produktet



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Bred stråle

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.385, 0.380) SDCM<5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20.500 lm
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25.500 lm
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10.500 lm


Drift og el

CoreLine Highbay Value


Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

