



Eine zuverlässige Lösung für wichtige Projekte.

CoreLine Value Highbay

CoreLine Value Highbay ist die richtige Wahl für Projekte, bei denen es auf wesentliche Spezifikationen und einfache Installation ankommt. Sie zeichnet sich aus durch eine bewährte, hohe Lichtqualität, eine lange Nutzlebensdauer, Energieeinsparungen und einen geringeren Wartungsaufwand. Auch für den Installateur bietet CoreLine Value Highbay klare Vorteile. Die Leuchte lässt sich in das bestehende Raster einbauen, der elektrische Anschluss ist unkompliziert: Ein Öffnen der Leuchte zum Einbau ist nicht erforderlich und der externe IP65-Anschluss erleichtert die Handhabung. An optionalem Zubehör sind unter anderem Reflektoren und eine Halterung für noch mehr Flexibilität bei der Installation erhältlich.

Vorteile

- Erfüllt dank robustem Design und hoher Schutzart gegen Wasser und Staub (IP65) die Anforderungen wichtiger Projekte
- Spart Energie- und Wartungskosten
- Einfache Installation dank einfachem Aufhängehaken und externem Steckverbinder

Merkmale




- Modernes, hochwertiges Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Lange Nutzlebensdauer und hohe Effizienz: 50.000 Stunden bei einem Lichtstrom von mind. 70 % im Vergleich zum Ausgangsniveau
- Hohe Effizienz: bis zu 140 lm/W
- Externer elektrischer Anschluss gemäß IP65
- Auswahl an optionalem Zubehör: Reflektoren und Montagehalterung

CoreLine Value Highbay

Anwendung

- Allgemeine Fertigung
- Lagerhallen und Logistikzentren

Abmessungsskizzen



Produktdetails

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




Produktdetails



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Breitstrahlend (WB)
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzart (IP)	IP65
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Anfängliche Farbsättigung	(0.385, 0.380) SDCM<5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Lichttechnische Daten


Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20.500 lm
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25.500 lm
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10.500 lm

Betrieb und Elektrik


Order Code	Full Product Name	Systemleistung
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

