

PHILIPS

Lighting



Μια αξιόπιστη λύση για άκρως απαραίτητα έργα φωτισμού.

CoreLine Value Highbay

Το CoreLine Value High-bay είναι η κατάλληλη επιλογή για έργα φωτισμού όπου οι άκρως απαραίτητες προδιαγραφές και η ευκολία εγκατάστασης είναι πρωταρχικής σημασίας. Παρέχει αξιόπιστη, υψηλή ποιότητα φωτισμού, ικανοποιητική διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση ενέργειας και λιγότερη συντήρηση. Το CoreLine Value High-bay παρέχει επίσης σαφή πλεονεκτήματα στον τεχνικό εγκατάστασης. Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο υπάρχον δίκτυο και η ηλεκτρική σύνδεση είναι πολύ απλή, για την εγκατάσταση δεν απαιτείται άνοιγμα του φωτιστικού και ο εξωτερικός σύνδεσμος IP65 καθιστά εύκολο τον χειρισμό. Διατίθεται ποικιλία προαιρετικών εξαρτημάτων, όπως ανακλαστήρες και βάση στερέωσης για περαιτέρω αύξηση της ευελιξίας στην εγκατάσταση.

Οφέλη

- Πληροί τις ανάγκες άκρως απαραίτητων έργων φωτισμού, χάρη στη στιβαρή σχεδίαση και τις υψηλές προδιαγραφές προστασίας από σκόνη και νερό (IP65)
- Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης
- Εύκολη εγκατάσταση χάρη στο μονό άγκιστρο ανάρτησης και στον εξωτερικό σύνδεσμο

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο, υψηλής ποιότητας περίβλημα από χυτό αλουμίνιο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: 50.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 70% κατ' ελάχιστο συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο
- Υψηλή απόδοση: έως 140 lm/W
- Εξωτερική ηλεκτρική σύνδεση IP65
- Ποικιλία προαιρετικών εξαρτημάτων: ανακλαστήρες και βάση στερέωσης

Εφαρμογή

- Γενικός φωτισμός χώρων παραγωγής
- Αποθήκες και κέντρα logistics




CoreLine Value Highbay

Versions



CoreLine High-bay Value BY101P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Ευρείας δέσμης
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.385, 0.380) SDCM<5
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού


Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20.500 lm
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25.500 lm
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10.500 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

