



Megbízható megoldás az alapvető projektekhez.

CoreLine Value Highbay

A CoreLine Value Highbay ideális választás olyan projektekhez, amelyekben az alapvető műszaki adatok és a könnyű telepítés a fontosak. Előnyei a megbízhatóság, a kiváló fényminőség, a hosszú élettartam, az energiatakarékosság és a kevesebb karbantartás, ráadásul a szerelők dolgát is megkönnyíti. A lámpatest a meglévő rácsszerkezetre telepíthető, elektromos csatlakoztatása pedig egyszerű – a lámpatestet nem kell felnyitni a telepítéshez, és a külső IP65-ös csatlakozó elősegíti a folyamatot. Számos opcionális tartozék áll rendelkezésre, többek között különféle tükrök és egy rögzítőelem, amelyek még rugalmasabbá teszik a telepítést.

Előnyök

- Robusztus kialakításának és magas víz- és porállósági besorolásának (IP65) köszönhetően kielégíti az alapvető projektek igényeit.
- Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket
- A rögzítőkampónak és a külső csatlakozónak köszönhetően egyszerűen felszerelhető




Szolgáltatások

- Modern, kiváló minőségű alumíniumöntvény ház
- Hosszú élettartam és magas hatékonyság: akár 50 000 óra és a kezdeti szinthez képest min. 70%-os fényáram
- Magas, akár 140 lm/W-os hatékonyság
- IP65 külső elektromos csatlakozó
- Az opcionális tartozékok széles választéka: tükrök és rögzítőelem

Alkalmazás

- Általános gyártási területek
- Raktárak és logisztikai központok

Méretezett rajza



Termék részletei

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



Termék részletei



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Széles sugárzási szög
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +45 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	–
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.385, 0.380) SDCM<5
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok


Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20 500 lm
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25 500 lm
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10 500 lm

Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

