



Una soluzione affidabile per progetti essenziali.

CoreLine Value Highbay

CoreLine Value Highbay industriali è la scelta ideale per i progetti in cui le specifiche essenziali e la facilità di installazione sono fondamentali. Viene fornito con una qualità della luce affidabile e di alta qualità, una buona durata di servizio, notevoli risparmi energetici e meno necessità di manutenzione. CoreLine Value Highbay industriali risulta vantaggioso anche per l'installatore. L'apparecchio per illuminazione può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è semplice: per installarlo, non è necessario aprirlo e il connettore IP65 esterno ne semplifica la gestione. È disponibile una selezione di accessori opzionali, inclusi riflettori e una staffa per aumentare ulteriormente la flessibilità di installazione.

Vantaggi

- Soddisfa le esigenze di progetti essenziali, grazie al design robusto e all'elevata resistenza all'acqua e alla polvere (IP65)
- Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione
- Facile installazione grazie al singolo gancio di sospensione e al connettore esterno

Caratteristiche




- Corpo in alluminio pressofuso, apparecchio moderno e di alta qualità
- Lunga durata e alta efficienza: 50.000 ore con flusso al 70% min. rispetto al livello iniziale
- Alta efficienza: fino a 140 lm/W
- Connessione elettrica esterna IP65
- Selezione di accessori opzionali: riflettori e staffa di montaggio

CoreLine Value Highbay

Applicazione

- Produzione generale
- Magazzini e centri di logistica

Disegno tecnico



Dati del prodotto

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




Dati del prodotto



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	Fascio largo
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06
e una gestione termica	IP65
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Cromaticità iniziale	(0.385, 0.380) SDCM<5
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Dati tecnici di illuminazione


Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20.500 lm
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25.500 lm
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10.500 lm

Funzionamento e parte elettrica


Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
52921200	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
52922900	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
54298300	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

