



Chất lượng đáng tin cậy.. Mỗi ngày..

SmartBright Highbay

SmartBright Highbay là bộ đèn LED hiệu quả cao và đáng tin cậy. Được thiết kế như sản phẩm thay thế trực tiếp cho đèn HPI 250W/400W, bộ đèn này mang lại cho khách hàng tất cả các lợi ích của hệ thống chiếu sáng LED – giảm tiêu thụ năng lượng, tuổi thọ cao hơn và bảo trì ít hơn. Ngoài ra, với việc sử dụng nắp thấu quang chất lượng cao, đèn sẽ cung cấp ánh sáng có chất lượng vượt trội, giúp tăng thêm sự thoải mái cho môi trường xung quanh bạn.

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng đến 65% so với hệ thống HPI-P
- Chất lượng ánh sáng thoải mái
- An toàn và tin cậy
- Dễ lắp đặt và nâng cấp


Tính năng

- Hiệu suất cao: 130 lumen trên watt
- Nắp thấu kính quang chất lượng cao
- Tuổi thọ 30.000 giờ tại Ta35°C với sự bảo đảm chất lượng sản xuất toàn diện của Philips
- Toàn bộ dòng sản phẩm tuân thủ quy chuẩn CB và EMC
- Phù hợp để lắp trên móc, cột trụ và giá đỡ

Ứng dụng

- Công nghiệp: Nhà máy, nhà kho, xưởng sản xuất, dây chuyền lắp ráp, v.v.
- Trần cao trong nhà: Trung tâm thương mại, sân bay, sân vận động, v.v.

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	130 lm/W
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Thấu kính
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Dấu CE	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	6500 K	7.800 lm
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	4000 K	7.800 lm
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	6500 K	13.000 lm
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	4000 K	13.000 lm
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	6500 K	19.500 lm
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	4000 K	19.500 lm
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	6500 K	26.000 lm
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	4000 K	26.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	60 W
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	60 W
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	100 W
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	100 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	150 W
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	150 W
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	200 W
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	200 W

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

