



为更安全的工作环境提供的更明亮照明解决方案

GreenUp Lowbay G2

良好的照明在工业工作区和大型室内区域至关重要。错误的灯光选择或照明未正确计划可能导致眼睛疲劳，疲劳和性能差，危及安全性和生产力。飞利浦 GreenUp Lowbay G2 灯具是一种简单的 LED 解决方案，可有效照亮工作区域，创造更明亮，更适合工作的零售或体育场馆。这款灯具具有清晰的白光和高显色指数，结合高效节能和高可见度可全天候增强工作场所安全性。可装配移动感应功能。这款易于安装和维护的照明解决方案适用于各种应用。

优点

- 与 HPI-P 系统相比，节能高达 73%
- 只在需要时照明，可通过基于移动感应的调光实现额外 10% 的节能
- 舒适的灯光
- 易于安装和改造

特点



- 高系统效率 120lm/w
- 8800lm 版本提供结合移动感应的 1~10V 调光系统
- 一致的显色性 CRI<80 和 R9>0
- 微透镜结构实现光线准确分布以控制眩光
- 五种可选配件使其适用于各种应用
- 端到端飞利浦生产质量保证长达 50,000 小时的寿命(L70B50)。

应用

- 工业低天棚
- 开放区域
- 仓库
- 零售商店
- 体育馆

GreenUp Lowbay G2

二维绘图



产品详细



GreenUp Lowbay G2 BY288P



GreenUp Lowbay G2 BY288P
LED40



GreenUp Lowbay G2 BY288P w
Reflector



GreenUp Lowbay G2 BY288P Pipe



GreenUp Lowbay G2 BY288P
Bracket



GreenUp Lowbay G2 BY288P Back

产品详细

GreenUp Lowbay G2 BY288P
Chain



一般信息	
包含的驱动器	是
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220-400 V
线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	否
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	乳白玻璃
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	是
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 5 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	0.01 %
使用寿命中值 L80B50	40,000 小时
使用寿命中值 L90B50	20,000 小时

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
911401508031	BY288P LED90/CW PSU	6500 K	117 lm/W	8,800 lm
911401508331	BY288P LED60/NW PSU	4000 K	118 lm/W	5,900 lm
911401508431	BY288P LED60/CW PSU	6500 K	118 lm/W	5,900 lm
911401508731	BY288P LED90/NW PSU	4000 K	117 lm/W	8,800 lm
911401508131	BY288P LED40/NW PSU	4000 K	120 lm/W	3,600 lm
911401508231	BY288P LED40/CW PSU	6500 K	120 lm/W	3,600 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401508031	BY288P LED90/CW PSU	75 W
911401508331	BY288P LED60/NW PSU	50 W
911401508431	BY288P LED60/CW PSU	50 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401508731	BY288P LED90/NW PSU	75 W
911401508131	BY288P LED40/NW PSU	30 W
911401508231	BY288P LED40/CW PSU	30 W

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401508031	BY288P LED90/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5
911401508331	BY288P LED60/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5
911401508431	BY288P LED60/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401508731	BY288P LED90/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5
911401508131	BY288P LED40/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5
911401508231	BY288P LED40/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5

