



Luminario de montaje alto clásico, económico y confiable

Montaje alto redondo GreenUp

La variedad de luminarios redondos de montaje alto GreenUp proporciona el equilibrio óptimo entre el rendimiento básico y el precio. La familia cubre una gran variedad de productos con una gama de opciones, especificaciones competitivas y calidad de largo plazo y confiabilidad. La variedad es apta para las aplicaciones más industriales.

Beneficios

- Ahorros de energía excelente, gran rentabilidad
- Gran calidad de luz con una variedad de paquetes de lúmenes para aplicaciones diferentes
- Resistencia y confiabilidad

Características

- Eficacia del sistema: 140 lm/W
- Opciones de haz de luz estrecho y ancho
- Protección IP65/IK06
- Vida útil de 50.000 horas a una temperatura de 35 °C
- Temperatura de funcionamiento entre -20 °C y +45 °C

Aplicaciones

- Fábricas
- Almacén

Montaje alto redondo GreenUp





Versions



Size S

Size Mf

Plano de dimensiones



Montaje alto redondo GreenUp

Información general	
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	>80
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Lente
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP65
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	Sí
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.316, 0.332)
	SDCM<5
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio)	
		(nominal)	Flujo luminoso
911401650407	BY518P G2 LED210/CW PSU 220-240 WB LA	137 lm/W	21,000 lm
911401650507	BY518P G2 LED210/CW PSU 220-240 NB LA	137 lm/W	21,000 lm
911401650807	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 WB LA	143 lm/W	30,000 lm
911401650907	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 NB LA	143 lm/W	30,000 lm
911401674407	BY518P G2 LED110/CW PSU 220-240 WB LA	143 lm/W	11,000 lm
911401674607	BY518P G2 LED160/CW PSU 220-240 WB LA	139 lm/W	16,000 lm
911401650607	BY518P G2 LED260/CW PSU 220-240 WB LA	139 lm/W	26,000 lm
911401650707	BY518P G2 LED260/CW PSU 220-240 NB LA	139 lm/W	26,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401650407	BY518P G2 LED210/CW PSU 220-240 WB LA	154 W
911401650507	BY518P G2 LED210/CW PSU 220-240 NB LA	154 W
911401650807	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 WB LA	207 W
911401650907	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 NB LA	207 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401674407	BY518P G2 LED110/CW PSU 220-240 WB LA	77 W
911401674607	BY518P G2 LED160/CW PSU 220-240 WB LA	115 W
911401650607	BY518P G2 LED260/CW PSU 220-240 WB LA	187 W
911401650707	BY518P G2 LED260/CW PSU 220-240 NB LA	187 W

