



Luminaire classique, économique et fiable de type « highbay »

GreenUp Round Highbay

La gamme de luminaires GreenUp Round Highbay offre un équilibre optimal entre les performances de base et le prix. La famille couvre une large gamme de produits avec une variété d'options, des spécifications compétitives, et une qualité et une fiabilité à long terme. La gamme convient à la plupart des applications industrielles.

Avantages

- Excellentes économies d'énergie, excellent rapport qualité-prix
- Qualité de lumière élevée avec une gamme de flux lumineux pour différentes applications
- Robuste et fiable

Fonctions

- Efficacité système 140 lm/W
- Options de faisceau extensif et étroit
- Protection IP65/IK06
- 50 000 heures de durée de vie @Ta 35 °C
- Température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C

Application

- Sites de production
- Entrepôt

GreenUp Round Highbay

Versions








Size S



Size L

Schéma dimensionnel



GreenUp Round Highbay

Informations générales	
Appareillage	-
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Lentille
Couleur du boîtier	Gris
Code de protection contre les chocs méca.	IK06
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	-
Essai au fil incandescent	-
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Ballast/pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401588745		Oui	1 unité	-
911401588845		Oui	1 unité	-
911401588945		Oui	1 unité	-
911401589045		Oui	1 unité	-
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-	Oui
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-	Oui
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-	Oui
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401588745		120 degré(s)	4000 K	163 lm/W	5 000 lm
911401588845		120 degré(s)	6500 K	163 lm/W	5 000 lm
911401588945		120 degré(s)	4000 K	159 lm/W	7 000 lm
911401589045		120 degré(s)	6500 K	159 lm/W	7 000 lm
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	6500 K	137 lm/W	21 000 lm
911401648107	BY518P LED300/C	-	6500 K	143 lm/W	30 000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
	W PSU WB GM				
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	4000 K	139 lm/W	26 000 lm
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	6500 K	139 lm/W	26 000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
911401588745		1	Faisceau extensif
911401588845		1	Faisceau extensif
911401588945		1	Faisceau extensif
911401589045		1	Faisceau extensif
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401588745		30,5 W	Non
911401588845		30,5 W	Non
911401588945		44 W	Non
911401589045		44 W	Non
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	154 W	-

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	207 W	-
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	187 W	-
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	187 W	-

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
911401588745		Non applicable
911401588845		Non applicable
911401588945		Non applicable
911401589045		Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401588745		-30 à +45 °C
911401588845		-30 à +45 °C
911401588945		-30 à +45 °C
911401589045		-30 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-20 à +45 °C
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-20 à +45 °C
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-20 à +45 °C
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-20 à +45 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401588745		(0.38, 0.375) SDCM<5
911401588845		(0.313, 0.329) SDCM<5
911401588945		(0.38, 0.375) SDCM<5
911401589045		(0.313, 0.329) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401647707	BY518P LED210/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401648107	BY518P LED300/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401647807	BY518P LED260/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401647907	BY518P LED260/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5

