



Philips GreenPerform Highbay G5 : un luminaire LED grande hauteur polyvalent avec des performances optimisées et un système de commande évolutif

GreenPerform Highbay G5

Le GreenPerform Highbay G5 perpétue la réputation enviable de la gamme GreenPerform en matière de performances fiables. En plus d'offrir une efficacité système de pointe et une qualité à long terme prolongée, il promet un contrôle de l'indice d'éblouissement unifié (UGR) avec des dimensions compactes. Le GreenPerform Highbay G5 est également entièrement compatible avec les logiciels IoT tels qu'Interact, un système de contrôle évolutif. La gamme propose également une série qui prend en charge les applications en chambre froide avec 100 % d'humidité et sans condensation. Tous ces avantages rendent cette famille robuste, optimisée et polyvalente adaptée à presque toutes les applications industrielles.

Avantages

- Excellentes économies d'énergie
- Qualité et fiabilité à long terme
- Confort visuel
- Large éventail d'applications
- Prêt à être connecté aux applications logicielles IoT sur le cloud

Fonctions

- Efficacité système 170 lm/W
- 75 000 heures de durée de vie L70B50 @Ta 35 °C
- Contrôle de l'éblouissement (faisceau intensif), éclairage uniforme (faisceau extensif)
- Fonctionne de manière transparente avec le logiciel et la plateforme Interact IoT
- Prise en charge des applications de chambre froide

Application

- Sites de production
- Entrepôts
- Centre logistique
- Salle d'exposition

Schéma dimensionnel









Schéma dimensionnel



GreenPerform Highbay G5

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



GreenPerform Highbay G5



GreenPerform Highbay G5

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Appareillage	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	115 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de sources lumineuses	1
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Dôme transparent
Couleur du boîtier	Gris
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse		Type d'optique
			(valeur nominale)	Flux lumineux	
911401549545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GC	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401549645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GC	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401549745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GC	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401549845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GC	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401549945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GC	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401550045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GC	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401550145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GC	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401550245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GC	6500 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401550345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GC	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401550445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GC	6500 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	6500 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	6500 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401551545	BY698X G5 LED105/840 L1W PIR WB CAU	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401551645	BY698X G5 LED150/840 L1W PIR WB CAU	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401551745	BY698X G5 LED200/840 L1W PIR WB CAU	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401551845	BY698X G5 LED250/840 L1W PIR WB CAU	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
911401551945	BY698X G5 LED300/840 L1W PIR WB CAU	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401552045	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401552245	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401552345	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401552445	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401552545	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401552645	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401552745	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m	6500 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401552845	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401552945	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m	6500 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau intensif
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau intensif
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	6500 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	6500 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	6500 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	6500 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Faisceau intensif
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	6500 K	152 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	6500 K	152 lm/W	10 500 lm	Faisceau intensif
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	6500 K	161 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	6500 K	161 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	6500 K	163 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	6500 K	163 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif
911401538745	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401538845	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau intensif
911401538945	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401539045	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau intensif
911401539145	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401539245	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401539345	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401539445	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401539545	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401539645	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401539745	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401539845	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401539945	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401540045	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	4000 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif
911401540145	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	6500 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401540245	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	6500 K	173 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif
911401540345	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401540445	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif
911401540545	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	6500 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401540645	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	6500 K	171 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	4000 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10 500 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	181 lm/W	20 000 lm	Faisceau extensif
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	181 lm/W	20 000 lm	Faisceau extensif
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	177 lm/W	25 500 lm	Faisceau extensif
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	177 lm/W	25 500 lm	Faisceau extensif
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	4000 K	176 lm/W	30 000 lm	Faisceau extensif
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	6500 K	176 lm/W	30 000 lm	Faisceau extensif
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	4000 K	174 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	4000 K	174 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	6500 K	174 lm/W	15 000 lm	Faisceau extensif
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	6500 K	174 lm/W	15 000 lm	Faisceau intensif
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	6500 K	168 lm/W	20 500 lm	Faisceau extensif
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	6500 K	168 lm/W	20 500 lm	Faisceau intensif
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	25 000 lm	Faisceau extensif
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	25 000 lm	Faisceau intensif
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	31 000 lm	Faisceau extensif
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	31 000 lm	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse		Flux lumineux	Type d'optique
			(valeur nominale)			
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	4000 K	166 lm/W		10 500 lm	Faisceau extensif
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	6500 K	166 lm/W		10 500 lm	Faisceau extensif
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	4000 K	170 lm/W		15 000 lm	Faisceau extensif
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	6500 K	170 lm/W		15 000 lm	Faisceau extensif
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	4000 K	169 lm/W		20 500 lm	Faisceau extensif
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	6500 K	169 lm/W		20 500 lm	Faisceau extensif
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	4000 K	173 lm/W		25 000 lm	Faisceau extensif
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	6500 K	173 lm/W		25 000 lm	Faisceau extensif
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	4000 K	171 lm/W		31 000 lm	Faisceau extensif
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	6500 K	171 lm/W		31 000 lm	Faisceau extensif
911401548545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	4000 K	166 lm/W		10 500 lm	Faisceau extensif
911401548645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	6500 K	166 lm/W		10 500 lm	Faisceau extensif
911401548745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	4000 K	170 lm/W		15 000 lm	Faisceau extensif
911401548845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	6500 K	170 lm/W		15 000 lm	Faisceau extensif
911401548945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	4000 K	169 lm/W		20 500 lm	Faisceau extensif
911401549045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	6500 K	169 lm/W		20 500 lm	Faisceau extensif
911401549145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	4000 K	173 lm/W		25 000 lm	Faisceau extensif
911401549245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m	6500 K	173 lm/W		25 000 lm	Faisceau extensif
911401549345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m	4000 K	171 lm/W		31 000 lm	Faisceau extensif
911401549445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m	6500 K	171 lm/W		31 000 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

		Consommation électrique			Consommation électrique
Order Code	Full Product Name		Order Code	Full Product Name	
911401549545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GC	63 W	911401549945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GC	121 W
911401549645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GC	63 W	911401550045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GC	121 W
911401549745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GC	88 W	911401550145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GC	144 W
911401549845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GC	88 W	911401550245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GC	144 W

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401550345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GC	181 W
911401550445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GC	181 W
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	63 W
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	63 W
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	88 W
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	88 W
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	121 W
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	121 W
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	144 W
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	144 W
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	181 W
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	181 W
911401551545	BY698X G5 LED105/840 L1W PIR WB CAU	63 W
911401551645	BY698X G5 LED150/840 L1W PIR WB CAU	88 W
911401551745	BY698X G5 LED200/840 L1W PIR WB CAU	121 W
911401551845	BY698X G5 LED250/840 L1W PIR WB CAU	144 W
911401551945	BY698X G5 LED300/840 L1W PIR WB CAU	181 W
911401552045	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	63 W
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	63 W
911401552245	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	88 W
911401552345	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	88 W
911401552445	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	121 W
911401552545	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m	121 W
911401552645	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m	144 W
911401552745	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m	144 W
911401552845	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m	181 W
911401552945	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m	181 W
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	63 W
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	63 W
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	63 W
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	88 W
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	88 W
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	88 W
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	88 W
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	121 W
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	121 W
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	121 W
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	121 W
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	144 W
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	144 W
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	144 W
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	144 W
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	181 W
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	181 W
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	181 W
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	181 W
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	69 W
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	69 W
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	69 W
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	69 W
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	93 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	93 W
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	93 W
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	93 W
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	126 W
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	126 W
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	126 W
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	126 W
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	154 W
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	154 W
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	154 W
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	154 W
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	190 W
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	190 W
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	190 W
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	190 W
911401538745	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	63 W
911401538845	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	63 W
911401538945	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	63 W
911401539045	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	63 W
911401539145	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	88 W
911401539245	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	88 W
911401539345	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	88 W
911401539445	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	88 W
911401539545	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	121 W
911401539645	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	121 W
911401539745	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	121 W
911401539845	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	121 W
911401539945	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	144 W
911401540045	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	144 W
911401540145	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	144 W
911401540245	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	144 W
911401540345	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	181 W
911401540445	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	181 W
911401540545	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	181 W
911401540645	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	181 W
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	63 W
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	63 W
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	88 W
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	88 W
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	110 W
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	110 W
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	144 W
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	144 W
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	170 W
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	170 W
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	86 W
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	86 W
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	86 W
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	86 W
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	122 W
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	122 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	122 W
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	122 W
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	147 W
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	147 W
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	147 W
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	147 W
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	182 W
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	182 W
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	182 W
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	182 W
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	63 W
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	63 W
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	88 W
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	88 W
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	121 W
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	121 W
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	144 W
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	144 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	181 W
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	181 W
911401548545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	63 W
911401548645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	63 W
911401548745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	88 W
911401548845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	88 W
911401548945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	121 W
911401549045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	121 W
911401549145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	144 W
911401549245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m	144 W
911401549345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m	181 W
911401549445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m	181 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401549545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401550445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GC	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551545	BY698X G5 LED105/840 L1W PIR WB CAU	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551645	BY698X G5 LED150/840 L1W PIR WB CAU	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551745	BY698X G5 LED200/840 L1W PIR WB CAU	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551845	BY698X G5 LED250/840 L1W PIR WB CAU	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401551945	BY698X G5 LED300/840 L1W PIR WB CAU	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552045	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552245	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552345	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552445	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552545	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552645	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552745	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401552845	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401552945	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-	Non applicable
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-	Non applicable
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-	Non applicable
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-	Non applicable
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-	Non applicable
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-	Non applicable
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-	Non applicable
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-	Non applicable
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-	Non applicable
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-	Non applicable
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	DALI	20%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	DALI	10%
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	DALI	10%
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	DALI	10%
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	DALI	10%
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401538745	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401538845	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401538945	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401539045	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401539145	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401539245	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401539345	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401539445	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401539545	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401539645	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401539745	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401539845	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401539945	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401540045	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401540145	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401540245	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401540345	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401540445	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401540545	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	-	Non applicable
911401540645	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	-	Non applicable
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	Non applicable
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	Non applicable
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-	3%
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-	3%
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-	3%
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-	3%

GreenPerform Highbay G5

		Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
Order Code	Full Product Name		
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-	1%
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-	1%
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-	1%
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-	1%
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-	3%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-	3%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-	3%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-	3%
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-	3%
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-	3%
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-	3%
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-	3%
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)

Mécanique et boîtier

		Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
Order Code	Full Product Name		
911401549545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GC	IK03	IP65

		Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
Order Code	Full Product Name		
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401548945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)
911401549445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m	Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur	0 % (numérique)

		Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
Order Code	Full Product Name		
911401549645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GC	IK03	IP65

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401549745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401549845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401549945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401550045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401550145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401550245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401550345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401550445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GC	IK03	IP65
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551545	BY698X G5 LED105/840 L1W PIR WB CAU	IK03	IP65
911401551645	BY698X G5 LED150/840 L1W PIR WB CAU	IK03	IP65
911401551745	BY698X G5 LED200/840 L1W PIR WB CAU	IK03	IP65
911401551845	BY698X G5 LED250/840 L1W PIR WB CAU	IK03	IP65
911401551945	BY698X G5 LED300/840 L1W PIR WB CAU	IK03	IP65
911401552045	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552245	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552345	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552445	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552545	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552645	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401552745	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552845	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401552945	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
9114015528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	IK08	IP65
9114015530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP65
9114015530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401553145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401553245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015533445	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	IK08	IP65
9114015535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	IK08	IP65
9114015538745	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
9114015538845	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401538945	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401539045	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401539145	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401539245	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401539345	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401539445	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401539545	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401539645	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401539745	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401539845	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401539945	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401540045	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401540145	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401540245	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401540345	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401540445	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401540545	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
911401540645	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65

Order Code	Full Product Name	Code de protection	
		contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401548645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401548745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401548845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401548945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température	
		ambiante	Essai au fil incandescent
911401549545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GC	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Code de protection	
		contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401549045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401549145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401549245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401549345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65
911401549445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m	IK06	IP65

Order Code	Full Product Name	Plage de température	
		ambiante	Essai au fil incandescent
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551545	BY698X G5 LED105/840 L1W PIR WB CAU	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551645	BY698X G5 LED150/840 L1W PIR WB CAU	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551745	BY698X G5 LED200/840 L1W PIR WB CAU	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551845	BY698X G5 LED250/840 L1W PIR WB CAU	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401551945	BY698X G5 LED300/840 L1W PIR WB CAU	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552045	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552245	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552345	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552445	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401552545	BY698X G5 LED200/CW LIW PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552645	BY698X G5 LED250/NW LIW PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552745	BY698X G5 LED250/CW LIW PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552845	BY698X G5 LED300/NW LIW PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401552945	BY698X G5 LED300/CW LIW PIR WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401538745	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401538845	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401538945	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539045	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539145	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539245	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401539345	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539445	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539545	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539645	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539745	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539845	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401539945	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401540045	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401540145	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401540245	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401540345	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401540445	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401540545	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401540645	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-40 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-40 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-40 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-40 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-40 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-40 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-35 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-35 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-35 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-35 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-30 °C à 50 °C	Température 650 °C, durée 30 s
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401548545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401548945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401549045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s
911401549445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m	-30 à +50 °C	Température 750 °C, durée 30 s

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401549545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GC	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401549645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GC	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401549745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GC	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401549845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GC	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401549945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GC	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401550045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GC	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401550145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GC	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401550245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GC	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401550345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GC	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401550445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GC	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401551545	BY698X G5 LED105/840 L1W PIR WB CAU	-	+/-10%
911401551645	BY698X G5 LED150/840 L1W PIR WB CAU	-	+/-10%
911401551745	BY698X G5 LED200/840 L1W PIR WB CAU	-	+/-10%
911401551845	BY698X G5 LED250/840 L1W PIR WB CAU	-	+/-10%
911401551945	BY698X G5 LED300/840 L1W PIR WB CAU	-	+/-10%
911401552045	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401552245	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401552345	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401552445	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401552545	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401552645	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401552745	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401552845	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401552945	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
91140153145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401538745	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401538845	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401538945	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401539045	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401539145	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401539245	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401539345	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401539445	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401539545	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401539645	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401539745	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401539845	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401539945	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401540045	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401540145	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401540245	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401540345	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401540445	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401540545	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401540645	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401548545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401548745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401548945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401549045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401549145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401549245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW	(0.317, 0.338)	+/-10%
	WB GM L3m	SDCM<5	
911401549345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW	(0.386, 0.384)	+/-10%
	WB GM L3m	SDCM<5	

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401549445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW	(0.317, 0.338)	+/-10%
	WB GM L3m	SDCM<5	

