



Philips GreenPerform Elite Highbay G2: una versátil luminaria LED Highbay con conectividad preparada para el futuro y opciones ultraeficientes

GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2 es la última innovación en nuestra exitosa gama de luminarias Highbay para techos altos y aplicaciones industriales. GreenPerform Elite Highbay G2 mejora la carcasa única sin aletas y el diseño de óptica plana de las versiones anteriores de la luminaria. Su estética limpia y atractiva funciona perfectamente en aplicaciones industriales, así como en aplicaciones de techos altos en aeropuertos, vestíbulos y otras áreas interiores. Esta versátil luminaria ofrece una gran cantidad de características prácticas, que incluyen una gran calidad de luz, un ahorro de energía excepcional, una larga vida útil a un precio asequible y una amplia variedad de ópticas y paquetes de lúmenes. GreenPerform Elite Highbay G2 también ofrece opciones de conectividad avanzada con sistemas basados en Internet de las cosas y aplicaciones de software, incluyendo Interact Pro. Si estás buscando una solución robusta, confiable, que se ajuste y se olvide con ventajas de conectividad, GreenPerform Elite Highbay G2 es la opción inteligente.

GreenPerform Elite Highbay G2

Beneficios

- Estética única con calidad de luz superior
- Robusto y confiable, con una larga vida útil
- Viene en versiones ultraeficientes con alta eficacia y ahorro de energía excepcional
- La amplia gama de paquetes de lúmenes y ópticas permite múltiples opciones de aplicación
- Listo para conectarse a aplicaciones de software IoT basadas en la nube, incluido Interact Pro

Características

- Las versiones ultraeficientes ofrecen una eficacia de 190 lm/W y hasta 200 lm/W según la configuración opcional.
- Larga vida útil de 100.000 horas (L70B50 @Ta 35°C)
- Amplia gama de paquetes de lúmenes de 10.000 lm a 40.000 lm
- Luz sin parpadeo, UGR25 en WB y UGR22 en NB para una comodidad visual superior
- Alto grado de protección de entrada de IP66 y grado de protección contra impactos de IK08
- Amplia variedad de ópticas para diferentes tipos de aplicaciones
- Adecuado para montaje en cadena, tubería y superficie


Aplicaciones

- Depósitos
- Fábricas
- Procesamiento de alimentos
- Aeropuertos
- Vestíbulos

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Información general	
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Cantidad de fuentes de luz	1
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidad	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Equipo	Cantidad de unidades de equipos
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	EBR	1 unidad
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	EBR	1 unidad
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	EBR	1 unidad
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	EBR	1 unidad
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	EBR	1 unidad
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	EBR	1 unidad
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	EBR	1 unidad
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	EBR	1 unidad
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	EBR	1 unidad
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	EBR	1 unidad
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	EBR	1 unidad
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	EBR	1 unidad
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	EBR	1 unidad
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	EBR	1 unidad
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	EBR	1 unidad
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	EBR	1 unidad
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	EBR	2 unidades
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	EBR	2 unidades
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	EBR	2 unidades
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	EBR	2 unidades
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	EBR	2 unidades
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	EBR	2 unidades
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	EBR	2 unidades
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	EBR	2 unidades
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	EBR	1 unidad
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	EBR	1 unidad
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	EBR	1 unidad
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	EBR	1 unidad
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	EBR	1 unidad
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	EBR	1 unidad
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	EBR	1 unidad
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	EBR	1 unidad
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	EBR	1 unidad
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	EBR	1 unidad
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	EBR	1 unidad
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	EBR	1 unidad
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	EBR	1 unidad
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	EBR	1 unidad
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	EBR	1 unidad
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	EBR	1 unidad
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	EBR	1 unidad
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	EBR	1 unidad
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	EBR	1 unidad
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	EBR	1 unidad
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	EBR	1 unidad
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	EBR	1 unidad
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	EBR	1 unidad
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	EBR	1 unidad
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	EBR	1 unidad
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	EBR	1 unidad
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	EBR	1 unidad

Order Code	Full Product Name	Equipo	Cantidad de unidades de equipos
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	EBR	1 unidad
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	EBR	1 unidad
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	EBR	1 unidad
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	EBR	1 unidad
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	EBR	1 unidad
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	EBD	1 unidad
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	EBD	1 unidad
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	EBD	1 unidad
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	EBD	1 unidad
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	EBD	1 unidad
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	EBD	1 unidad
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	EBD	1 unidad
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	EBD	1 unidad
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	EBD	1 unidad
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	EBD	1 unidad
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	EBD	1 unidad
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	EBD	1 unidad
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	EBD	1 unidad
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	EBD	1 unidad
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	EBD	1 unidad
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	EBD	1 unidad
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	EBD	2 unidades
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	EBD	2 unidades
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	EBD	2 unidades
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	EBD	2 unidades
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	EBD	2 unidades
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	EBD	2 unidades
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	EBD	2 unidades
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	EBD	2 unidades
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	EBD	1 unidad
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	EBD	1 unidad
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	EBD	1 unidad
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	EBD	1 unidad

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	90 °	4000 K	182 lm/W	10.000 lm
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	55 °	4000 K	182 lm/W	10.000 lm
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	90 °	6500 K	182 lm/W	10.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	55 °	6500 K	182 lm/W	10.000 lm
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	90 °	4000 K	183 lm/W	15.000 lm
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	55 °	4000 K	183 lm/W	15.000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		de luz	(nominal)	(nominal)	
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	90 °	6500 K	183 lm/W	15.000 lm
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	55 °	6500 K	183 lm/W	15.000 lm
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	90 °	4000 K	182 lm/W	20.000 lm
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	55 °	4000 K	182 lm/W	20.000 lm
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	90 °	6500 K	182 lm/W	20.000 lm
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	55 °	6500 K	182 lm/W	20.000 lm
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	90 °	4000 K	182 lm/W	25.000 lm
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	55 °	4000 K	182 lm/W	25.000 lm
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	90 °	6500 K	182 lm/W	25.000 lm
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	55 °	6500 K	182 lm/W	25.000 lm
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	90 °	4000 K	179 lm/W	35.000 lm
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	55 °	4000 K	179 lm/W	35.000 lm
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	90 °	6500 K	179 lm/W	35.000 lm
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	55 °	6500 K	179 lm/W	35.000 lm
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	90 °	4000 K	180 lm/W	40.000 lm
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	55 °	4000 K	180 lm/W	40.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		de luz	(nominal)	(nominal)	
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	90 °	6500 K	180 lm/W	40.000 lm
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	55 °	6500 K	180 lm/W	40.000 lm
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	90 °	4000 K	183 lm/W	28.000 lm
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	55 °	4000 K	183 lm/W	28.000 lm
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	90 °	6500 K	183 lm/W	28.000 lm
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	55 °	6500 K	183 lm/W	28.000 lm
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	90 °	4000 K	196 lm/W	10.000 lm
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	55 °	4000 K	196 lm/W	10.000 lm
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	90 °	6500 K	196 lm/W	10.000 lm
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	55 °	6500 K	196 lm/W	10.000 lm
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	90 °	4000 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	55 °	4000 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	90 °	6500 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	55 °	6500 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	20.000 lm
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	20.000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		de luz			
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	20.000 lm
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	20.000 lm
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	90 °	4000 K	192 lm/W	25.000 lm
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	55 °	4000 K	192 lm/W	25.000 lm
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	90 °	6500 K	192 lm/W	25.000 lm
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	55 °	6500 K	192 lm/W	25.000 lm
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	90 °	4000 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	55 °	4000 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	90 °	6500 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	55 °	6500 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	35.000 lm
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	35.000 lm
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	35.000 lm
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	35.000 lm
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	40.000 lm
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	40.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		de luz			
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	40.000 lm
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	40.000 lm
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	10.000 lm
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	10.000 lm
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	10.000 lm
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	10.000 lm
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	90 °	4000 K	183 lm/W	15.000 lm
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	55 °	4000 K	183 lm/W	15.000 lm
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	90 °	6500 K	183 lm/W	15.000 lm
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	55 °	6500 K	183 lm/W	15.000 lm
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	25.000 lm
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	25.000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		de luz	(nominal)	(nominal)	
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	25.000 lm
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	25.000 lm
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	90 °	4000 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	55 °	4000 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	90 °	6500 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	55 °	6500 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	90 °	4000 K	180 lm/W	40.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		de luz	(nominal)	(nominal)	
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	55 °	4000 K	180 lm/W	40.000 lm
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	90 °	6500 K	180 lm/W	40.000 lm
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	55 °	6500 K	180 lm/W	40.000 lm
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	55 °	6500 K	183 lm/W	28.000 lm
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	90 °	6500 K	183 lm/W	28.000 lm
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	55 °	4000 K	183 lm/W	28.000 lm
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	90 °	4000 K	183 lm/W	28.000 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	Ángulo de haz de luz de 55°
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	Ángulo de haz de luz de 90°

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Voltaje de entrada	energía
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	220 a 240 V	55 W
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	220 a 240 V	55 W
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	220 a 240 V	55 W
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	220 a 240 V	55 W
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	220 a 240 V	82 W
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	220 a 240 V	82 W
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	220 a 240 V	82 W
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	220 a 240 V	82 W
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	220 a 240 V	110 W
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	220 a 240 V	110 W
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	220 a 240 V	110 W
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	220 a 240 V	110 W
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	220 a 240 V	137 W
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	220 a 240 V	137 W
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	220 a 240 V	137 W
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	220 a 240 V	137 W
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	220 a 240 V	196 W
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	220 a 240 V	196 W
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	220 a 240 V	196 W
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	220 a 240 V	196 W
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	220 a 240 V	222 W
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	220 a 240 V	222 W
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	220 a 240 V	222 W
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	220 a 240 V	222 W
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	220 a 240 V	153 W
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	220 a 240 V	153 W
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	220 a 240 V	153 W
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	220 a 240 V	153 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Voltaje de entrada	energía
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	200 a 240 V	51 W
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	200 a 240 V	51 W
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	200 a 240 V	51 W
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	200 a 240 V	51 W
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	200 a 240 V	78 W
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	200 a 240 V	78 W
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	200 a 240 V	78 W
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	200 a 240 V	78 W
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	200 a 240 V	105 W
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	200 a 240 V	105 W
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	200 a 240 V	105 W
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	200 a 240 V	105 W
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	200 a 240 V	130 W
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	200 a 240 V	130 W
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	200 a 240 V	130 W
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	200 a 240 V	130 W
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	200 a 240 V	155 W
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	200 a 240 V	155 W
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	200 a 240 V	155 W
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	200 a 240 V	155 W
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	200 a 240 V	184 W
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	200 a 240 V	184 W
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	200 a 240 V	184 W
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	200 a 240 V	184 W
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	200 a 240 V	210 W
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	200 a 240 V	210 W
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	200 a 240 V	210 W
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	200 a 240 V	210 W

GreenPerform Elite Highbay G2

			Consumo de	
Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	energía	
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	220 a 240 V	55 W	
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	220 a 240 V	55 W	
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	220 a 240 V	55 W	
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	220 a 240 V	55 W	
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	220 a 240 V	82 W	
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	220 a 240 V	82 W	
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	220 a 240 V	82 W	
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	220 a 240 V	82 W	
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	220 a 240 V	110 W	
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	220 a 240 V	110 W	
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	220 a 240 V	110 W	
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	220 a 240 V	110 W	
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	220 a 240 V	137 W	
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	220 a 240 V	137 W	

			Consumo de	
Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	energía	
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	220 a 240 V	137 W	
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	220 a 240 V	137 W	
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	220 a 240 V	196 W	
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	220 a 240 V	196 W	
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	220 a 240 V	196 W	
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	220 a 240 V	196 W	
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	220 a 240 V	222 W	
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	220 a 240 V	222 W	
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	220 a 240 V	222 W	
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	220 a 240 V	222 W	
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	220 a 240 V	153 W	
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	220 a 240 V	153 W	
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	220 a 240 V	153 W	
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	220 a 240 V	153 W	

Controles y atenuación

			Nivel de	
Order Code	Full Product Name	Regulable	regulación	
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	

			Nivel de	
Order Code	Full Product Name	Regulable	regulación	
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%	

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	Regulación de intensidad inalámbrica	20%
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	-	No aplica
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	-	No aplica
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	-	No aplica
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	-	No aplica
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	-	No aplica
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	-	No aplica
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	-	No aplica
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	-	No aplica
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	-	No aplica
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	-	No aplica
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	-	No aplica
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	-	No aplica
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	-	No aplica
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	-	No aplica
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	-	No aplica
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	-	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Código de protección de impacto mec.	Código de protección de ingreso
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	IK05	IP65
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	IK05	IP65
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	IK05	IP65
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	-	No aplica
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	-	No aplica
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	-	No aplica
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	-	No aplica
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	-	No aplica
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	-	No aplica
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	-	No aplica
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	-	No aplica
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	-	No aplica
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	-	No aplica
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	-	No aplica
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	-	No aplica
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	DALI	20%
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	DALI	20%
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	DALI	20%
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	DALI	20%
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	DALI	20%
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	DALI	20%
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	DALI	20%
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	DALI	20%
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	DALI	20%
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	DALI	20%
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	DALI	20%
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	DALI	20%
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	DALI	20%
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	DALI	20%
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	DALI	20%
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	DALI	20%
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	DALI	20%
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	DALI	20%
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	DALI	20%
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	DALI	20%
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	DALI	20%
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	DALI	20%
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	DALI	20%
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	DALI	20%
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	DALI	20%
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	DALI	20%
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	DALI	20%
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	DALI	20%

Order Code	Full Product Name	Código de protección de impacto mec.	Código de protección de ingreso
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	IK05	IP65
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	IK05	IP65
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	IK05	IP65
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	IK05	IP65

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Código de protección de impacto mec.	Código de protección de ingreso
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	IK05	IP65
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	IK05	IP65
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	IK05	IP65
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	IK05	IP65
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	IK05	IP65
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	IK05	IP65
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	IK05	IP65
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	IK05	IP65
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	IK05	IP65
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	IK05	IP65
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	IK05	IP65
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	IK05	IP65
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	IK05	IP65
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	IK05	IP65
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	IK05	IP65
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	IK05	IP65
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	IK05	IP65
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	IK05	IP65
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	IK05	IP65
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	IK05	IP65
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	IK08	IP66
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	IK08	IP66
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	IK08	IP66
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	IK08	IP66
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	IK08	IP66
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	IK08	IP66
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	IK08	IP66
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	IK08	IP66
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	IK08	IP66
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	IK08	IP66
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	IK08	IP66
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	IK08	IP66
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	IK08	IP66
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	IK08	IP66
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	IK08	IP66
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	IK08	IP66
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	IK08	IP66
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Código de protección de impacto mec.	Código de protección de ingreso
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	IK08	IP66
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	IK08	IP66
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	IK08	IP66
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	IK08	IP66
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	IK08	IP66
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	IK08	IP66
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	IK08	IP66
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	IK08	IP66
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	IK08	IP66
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	IK08	IP66
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	IK08	IP66
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	IK08	IP66
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	IK08	IP66
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	IK08	IP66
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	IK08	IP66
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	IK08	IP66
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	IK08	IP66
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	IK08	IP66
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	IK08	IP66
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	IK08	IP66
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	IK08	IP66
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	IK08	IP66
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	IK08	IP66
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	IK08	IP66
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	IK08	IP66
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	IK08	IP66
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	IK08	IP66
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	IK08	IP66
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	IK08	IP66
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	IK08	IP66
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	IK08	IP66
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	IK08	IP66
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	IK08	IP66
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	IK08	IP66
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	IK08	IP66
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	IK08	IP66
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	IK08	IP66
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	IK08	IP66

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	-30 a +50 °C
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	-30 a +50 °C
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	-30 a +50 °C
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	-30 a +50 °C
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	-30 a +50 °C
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	-30 a +50 °C
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	-30 a +50 °C
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	-30 a +50 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	-30 a +50 °C
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	-30 a +50 °C
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	-30 a +50 °C
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	-30 a +50 °C
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	-30 a +50 °C
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	-30 a +50 °C
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	-30 a +50 °C
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	-30 a +50 °C

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	-30 a +45 °C
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	-30 a +45 °C
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	-30 a +45 °C
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	-30 a +45 °C
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	-30 a +45 °C
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	-30 a +45 °C
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	-30 a +45 °C
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	-30 a +45 °C
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	-30 a +50 °C
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	-30 a +50 °C
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	-30 a +50 °C
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	-30 a +50 °C
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	-40 a +50 °C
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	-40 a +50 °C
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	-40 a +50 °C
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	-40 a +50 °C
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	-40 a +50 °C
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	-40 a +50 °C
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	-40 a +50 °C
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	-40 a +50 °C
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	-40 a +50 °C
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	-40 a +50 °C
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	-40 a +50 °C
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	-40 a +50 °C
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	-40 a +50 °C
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	-40 a +50 °C
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	-40 a +50 °C
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	-40 a +50 °C
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	-40 a +50 °C
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	-40 a +50 °C
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	-40 a +50 °C
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	-40 a +50 °C
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	-40 a +50 °C
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	-40 a +50 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	-40 a +50 °C
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	-40 a +50 °C
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	-40 a +50 °C
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	-40 a +50 °C
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	-40 a +50 °C
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	-40 a +50 °C
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	-40 a +50 °C
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	-40 a +50 °C
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	-40 a +50 °C
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	-40 a +50 °C
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	-40 a +50 °C
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	-40 a +50 °C
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	-40 a +50 °C
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	-40 a +50 °C
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	-40 a +50 °C
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	-40 a +50 °C
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	-40 a +50 °C
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	-40 a +50 °C
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	-40 a +50 °C
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	-40 a +50 °C
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	-40 a +50 °C
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	-40 a +50 °C
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	-40 a +50 °C
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	-40 a +50 °C
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	-40 a +50 °C
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	-40 a +50 °C
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	-40 a +50 °C
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	-40 a +50 °C
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	-40 a +50 °C
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	-40 a +50 °C
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	-40 a +50 °C
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	-40 a +50 °C
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	-40 a +50 °C
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	-40 a +50 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

