



Philips GreenPerform Elite Highbay G2: Geleceğe yönelik bağlantı ve Ultra Verimli seçeneklere sahip çok yönlü bir yüksek tavan LED aydınlatma armatürü

GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2, yüksek tavan ve endüstriyel uygulamalara yönelik başarılı aydınlatma armatürleri serimizdeki en son yeniliktir. GreenPerform Elite Highbay G2, aydınlatma armatürünün önceki versiyonlarının benzersiz kanatsız muhafazasını ve düz optik tasarımını geliştiriyor. Temiz ve çekici estetiği, endüstriyel uygulamaların yanı sıra havaalanları, lobiler ve diğer kapalı alanlardaki yüksek tavanlı uygulamalarda da mükemmel bir şekilde çalışır. Bu çok yönlü aydınlatma armatürü, mükemmel ışık kalitesi, olağanüstü enerji tasarrufları, uygun fiyata uzun kullanım ömrü, çok çeşitli optik ve lümen paketleri gibi çok sayıda pratik özellik sunuyor. GreenPerform Elite Highbay G2 ayrıca Interact Pro da dahil olmak üzere IoT tabanlı sistemler ve yazılım uygulamalarıyla gelişmiş bağlantı seçenekleri de sunuyor. Bağlantı avantajlarına sahip, sağlam, güvenilir, takıp unutabileceğiniz bir çözüm arıyorsanız, GreenPerform Elite Highbay G2 akıllıca bir seçimdir.

GreenPerform Elite Highbay G2

Faydaları

- Üstün ışık kalitesi ile benzersiz estetik
- Sağlam ve güvenilir, uzun kullanım ömrüne sahip
- Yüksek verimlilik ve olağanüstü enerji tasarrufları sağlayan Ultra Verimli versiyonları mevcuttur
- Geniş lümen paketleri ve optik yelpazesi kapsamlı uygulama seçenekleri sunar
- Interact Pro dahil olmak üzere bulut tabanlı IoT yazılım uygulamalarına bağlanmaya hazır

Özellikler

- Ultra Verimli versiyonlar 190lm/W verimlilik sağlar ve isteğe bağlı yapılandırmaya göre 200lm/W'a kadar çıkabilir.
- 100.000 saatlik uzun hizmet ömrü (L70B50 @Ta 35°C)
- 10.000 lm'den 40.000 lm'ye kadar geniş lümen paketi yelpazesi
- Titreşimsiz ışık, üstün görsel konfor için WB'de UGR25 ve NB'de UGR22
- IP66 yüksek giriş koruma derecesi ve IK08 darbe koruma derecesi
- Çeşitli uygulamalar için geniş çeşitlilikte optikler
- Zincir, boru ve yüzey montajına uygundur

Uygulama

- Depolar
- Üretim
- Gıda işleme
- Havaalanları
- Lobiler

Versions



GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	90 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	90° ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.3818,0.3797)
	SDCM < 5
Işık akısı toleransı	-10% / +10%

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü	Sürücü birimi sayısı
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	EBR	1 ünite
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	EBD	2 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	192 lm/W	15.000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi	
		(nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	180 lm/W	40.000 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	200 ila 240 V	78 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	220 ila 240 V	222 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	DALI	20%

