



Lámpara compacta para un rendimiento mejorado

PL-C Cluster 4-Pin Base

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran producción de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Beneficios

- Diseño de tubo cuádruple compacto
- Solución de iluminación sostenible: solo 1.4 mg de mercurio por lámpara
- Diseñada para su uso con balastos electrónicos para lograr costos operativos más bajo e inicio sin parpadeos

Características

- Rendimiento mejorado
- Diseño de tubo cuádruple
- Regulable
- 12 000 horas de vida útil nominal promedio*
- Tecnología de lámparas ALTO®
- Disponible en: 13, 18, 26 W con temperaturas de color de 2700, 3000, 3500 y 4100
- * Vida útil promedio bajo condiciones de prueba específicas con las lámparas apagadas y reiniciadas con una frecuencia no superior a una vez cada tres horas de funcionamiento. La vida útil de la lámpara es considerablemente más larga si las lámparas se inician con menor frecuencia.

PL-C Cluster 4-Pin Base

Aplicaciones


- Ideal para luces descendentes y bañadores de pared en aplicaciones de iluminación general y apliques para pared en iluminación decorativa

Versions



LPPR PLC4P 18W

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 13W/827/4P/ALTO 10PK	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm
PL-C 13W/841/4P/ALTO 10PK	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm
PL-C 18W/830/4P/ALTO 10PK	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	142.9 mm
PL-C 18W/835/4P/ALTO 10PK	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	142.9 mm

Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	82
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927907182730	PL-C 13W/827/4P/ALTO 10PK	G24q-1
927907184030	PL-C 13W/841/4P/ALTO 10PK	G24q-1

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927907283030	PL-C 18W/830/4P/ALTO 10PK	G24q-2
927907283530	PL-C 18W/835/4P/ALTO 10PK	G24q-2

Información técnica sobre la luz

PL-C Cluster 4-Pin Base

Order Code	Full Product		Temperatura de color	Eficacia luminica	Flujo luminoso
	Name	Designación de color	correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	
927907182730	PL-C 13W/827/4P/ALTO 10PK	Blanco incandescente	2700 K	69 lm/W	925 lm
927907184030	PL-C 13W/841/4P/ALTO 10PK	Blanco frío (CW)	4100 K	69 lm/W	925 lm

Order Code	Full Product		Temperatura de color	Eficacia luminica	Flujo luminoso
	Name	Designación de color	correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	
927907283030	PL-C 18W/830/4P/ALTO 10PK	Blanco cálido (WW)	3000 K	67 lm/W	1,200 lm
927907283530	PL-C 18W/835/4P/ALTO 10PK	Blanco (WH)	3500 K	67 lm/W	1,200 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
927907182730	PL-C 13W/827/4P/ALTO 10PK	0.170 A	13.0 W
927907184030	PL-C 13W/841/4P/ALTO 10PK	0.170 A	13.0 W
927907283030	PL-C 18W/830/4P/ALTO 10PK	0.230 A	16.5 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
927907283530	PL-C 18W/835/4P/ALTO 10PK	0.230 A	16.5 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
927907182730	PL-C 13W/827/4P/ALTO 10PK	15 kWh
927907184030	PL-C 13W/841/4P/ALTO 10PK	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
927907283030	PL-C 18W/830/4P/ALTO 10PK	20 kWh
927907283530	PL-C 18W/835/4P/ALTO 10PK	20 kWh

