



La solution de remplacement des capsules halogènes

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Compatibilité étendue avec les transformateurs
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, luminaires sous mobilier, éclairage sous les meubles

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6





LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Schéma dimensionnel







Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Informations générales	
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	- Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Capsule

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Culot
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	2700 K	827	200 lm
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	2700 K	827	100 lm
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2700 K	827	210 lm
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV	-	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
	4.2-40W GY6.35 827D				
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 degré(s)	2700 K	827	205 lm
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 degré(s)	3000 K	830	215 lm
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2700 K	827	300 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	- Hz	4,2 W	40 W
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	- Hz	1,8 W	20 W
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Non
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Non
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Uniquement avec certains variateurs
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Uniquement avec certains variateurs

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Non
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Non
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Transparent
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Transparent
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Dépoli
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Dépoli

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Transparent

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-20 à +45 °C	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-20 à +45 °C	1 kWh

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-20 à +45 °C	3 kWh
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 °C à 45 °C	5 kWh
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	2 kWh
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-20 à +45 °C	3 kWh

