



CorePro LEDcapsule LV - Per illuminazione di lavoro e applicazioni decorative

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Vantaggi

- Fino all'88% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Ampia compatibilità con i trasformatori
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR
- Priva di mercurio e materiali pericolosi

CorePro LEDcapsule LV

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè
- Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, illuminazione sotto pensile, illuminazione di espositori

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6




LED GY6,35 12V POS2







LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

Informazioni generali	
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Codice colore	827
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	- Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula

Order Code	Full Product Name	Attacco
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Dati tecnici di illuminazione		Angolo del fascio (Nom)	Flusso luminoso
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	200 lm
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	100 lm
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	210 lm

		Angolo del fascio (Nom)	Flusso luminoso
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	470 lm
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	205 lm
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	300 lm

Funzionamento e parte elettrica		Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W

		Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	- Hz	4,2 W	40 W
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	No
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	No
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Solo con dimmer specifici

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Solo con dimmer specifici
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	No
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	No


Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Trasparente
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Trasparente
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Smerigliata

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Smerigliata
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Trasparente

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/ 1000 h
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Da -20 a +45 °C	2 kWh
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Da -20 a +45 °C	1 kWh
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Da -20 a +45 °C	3 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Da -20 °C a 45 °C	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Da -20 a +45 °C	3 kWh



CorePro LEDcapsule LV

