



La solution de remplacement des capsules halogènes

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Lumière blanche
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Compatibilité étendue avec les transformateurs

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, musées, magasins
- Toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6



LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC




LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827



LED 40W G9 WW ND 3PF 6 DISC

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Informations générales	
Culot	G9
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale	15'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Flux lumineux
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 degré(s)	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 degré(s)	220 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	570 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 degré(s)	470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2.7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1.9 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4.8 W	60 W
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3.7 W	40 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Uniquement avec certains variateurs
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Non
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Dépoli	G9
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Dépoli	G9

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Capsule
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Dépoli	G9

Approbation et application

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20 à +45 °C	3 kWh
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20 à +45 °C	2 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20 à +45 °C	4 kWh

Lampes CorePro LEDcapsule G9

