



Hálózati feszültségről üzemeltethető G9 kapszula magas fényárammal.

CorePro LEDcapsule MV

A hálózati feszültségről üzemeltethető G9-es fejelésű LED kapszula irányított fényt sugároz, ezért valódi alternatívája a halogén kapszuláknak. Különösen alkalmas munkafelületek megvilágításához üzletekben, hotelekben és éttermekben, valamint ideális az asztali lámpákhoz és szekrények világításához. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G9 foglalattal rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogén kapszulákat, így jelentős energia-megtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Előnyök

- Fehér fény
- Akár 90%-os energia-megtakarítás a halogén lámpákhoz képest
- Alacsonyabb karbantartási költségek
- Kompatibilis a legtöbb transzformátorral

Szolgáltatások

- Közvetlenül lecserélheti a meglévő halogén fényforrásokat
- 15 000 órás élettartam
- UV és infravörös sugárzástól mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt és egyéb veszélyes anyagokat

Alkalmazás

- Szállodák, múzeumok, üzletek
- Mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok, otthonok

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6



LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827




LED 40W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G9
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Technikai adatok

Order		Sugárzási szög	Korrelált színhőmérséklet		
Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Színkód	Fényáram
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 fok	2700 K	827	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 fok	2700 K	827	220 lm
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 fok	3000 K	830	220 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm

Order		Sugárzási szög	Korrelált színhőmérséklet		
Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Színkód	Fényáram
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 fok	2700 K	827	470 lm
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 fok	3000 K	830	470 lm
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 fok	2700 K	827	480 lm

Működtetés és elektronika

Order		Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
Code	Full Product Name			
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Order		Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
Code	Full Product Name			
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Nem
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Nem
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nem

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Matt	G9
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Matt	G9
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Matt	G9
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Kapszula


Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nem
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Nem
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Nem
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal


Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Kapszula
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Matt	G9
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Matt	G9
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matt	G9

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20 – +45 °C	3 kWh
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20 – +45 °C	2 kWh
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-20 – +45 °C	2 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20 – +45 °C	4 kWh
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-20 – +45 °C	4 kWh
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-20 – +45 °C	4 kWh



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule MV

