



Prodotto LED alimentato dalla tensione di rete a risparmio energetico ed emissione luminosa elevata

CorePro LEDcapsule MV

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Vantaggi

- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione
- Ampia compatibilità con i trasformatori

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR
- Priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione

- Hotel, museum, negozi, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Informazioni generali	
Attacco	G9
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 °	2700 K	827	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 °	2700 K	827	220 lm
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 °	3000 K	830	220 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 °	2700 K	827	470 lm
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 °	3000 K	830	470 lm
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 °	2700 K	827	480 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Controlli e dimmerazione

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Solo con dimmer specifici
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	No
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	No
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	No
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	No
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	No
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Solo con dimmer specifici

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Smerigliata	G9
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Smerigliata	G9
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Smerigliata	G9
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Capsula

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Capsula
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Smerigliata	G9
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Smerigliata	G9
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Smerigliata	G9

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Da -20 a +45 °C	3 kWh
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Da -20 a +45 °C	2 kWh
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Da -20 a +45 °C	2 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Da -20 a +45 °C	4 kWh
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Da -20 a +45 °C	4 kWh
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Da -20 a +45 °C	4 kWh

