



Specjalne produkty LED do zasilania napięciem sieciowym zapewniają energooszczędność i mocny strumień światłny

CorePro LEDcapsule MV

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

- Do 90% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji
- Współpraca z wieloma transformatoremami

CorePro LEDcapsule MV

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele, muzea, sklepy, toalety, recepcje, wystawy, gabloty ekspozycyjne

Wersje



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6



LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC




LED 40W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 °	2700 K	827	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 °	2700 K	827	220 lm
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 °	3000 K	830	220 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 °	2700 K	827	470 lm
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 °	3000 K	830	470 lm
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 °	2700 K	827	480 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Układy sterowania i ściemnianie

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Nie
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Nie
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nie
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Nie
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Nie
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Matowy	G9
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Matowy	G9
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Matowy	G9
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Kapsuła
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Kapsuła

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Matowy	G9
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Matowy	G9
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matowy	G9

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Od -20°C do +45°C	3 kWh
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Od -20°C do +45°C	2 kWh
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Od -20°C do +45°C	2 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Od -20°C do +45°C	4 kWh
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Od -20°C do +45°C	4 kWh
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Od -20°C do +45°C	4 kWh

