



La solution idéale pour un usage résidentiel

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Compatibilité étendue avec les transformateurs

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Versions





LEDspots Corepro SLR 2 MR16 GU5,3



LEDspot GU4 Classic MR11

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	50,5 mm	45,5 mm

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Informations générales	
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	- Hz
Fréquence linéaire	- Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie nominale
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 h
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	GU5.3	15.000 h
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	GU5.3	15.000 h
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 h
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	GU5.3	15.000 h
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3	15.000 h
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 h
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4	25.000 h

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700 K	827	345 lm	650 cd
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	2700 K	827	345 lm	650 cd
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000 K	840	390 lm	750 cd
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	827	621 lm	1.400 cd

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	830	621 lm	1.400 cd
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	840	660 lm	1.500 cd
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700 K	827	230 lm	560 cd
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700 K	827	184 lm	400 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4 W	35 W
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	4,4 W	35 W
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4 W	35 W
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 W	50 W
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 W	50 W
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9 W	20 W
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3 W	20 W

Température

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	85 °C
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	85 °C
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	85 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	85 °C
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	75 °C
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C





Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	-	MR16
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	-	MR16
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	-	MR16
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	-	MR16



Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	-	MR16
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	-	MR16
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	-	MR16
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	Transparent	MR11

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	5 kWh
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	5 kWh
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	5 kWh
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 kWh
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 kWh
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 kWh
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	3 kWh
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh




Lampes CorePro LEDspot GU5,3




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
2.9-20W MR16 827 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 827 36D



Accent Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W
827 MR11 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
4.4-35W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W
MR16 827 36D 5CT

Lampes CorePro LEDspot GU5,3


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT



Beam diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

