



A megfizethető LED-es megoldás

CorePro LEDspot LV

A CorePro LEDspot meleg, a halogén fényforrásokhoz hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek az MR16 GU5.3 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnel, és alkalmasak a halogénlámpák, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Előnyök

- Melegfehér fény
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogén fényforrásokhoz képest
- Alacsonyabb karbantartási költségek
- Kompatibilis a legtöbb transzformátorral

Szolgáltatások

- Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat
- 25 000–45 000 órás élettartam
- A fényerő-szabályozók széles skálájával kompatibilis
- UV- és infravörös sugárzástól mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt és egyéb veszélyes anyagokat.

Alkalmazás

- Hotelek, éttermek, bárók, kávézók, múzeumok, üzletek
- Előcsarnokok, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok

CorePro LEDspot LV

Versions



CorePro LEDspot LV 35W GU5-3
827 36D ND



MASTER LEDspot LV 35W GU5-3
827 36D VLE





LEDspots Corepro SLR 2 MR16
GU5,3



LEDspot GU4 Classic MR11

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

CorePro LEDspot LV

Általános információ	
Kapcsolási ciklus	50 000
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	- Hz
Hálózati frekvencia	- Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat	Névleges élettartam
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 h
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	GU5.3	15 000 h
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 h
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4	25 000 h

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)		Fényerősség	
		Színkód	Fényáram (névleges)		
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700 K	827	345 lm	650 cd
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000 K	840	390 lm	750 cd
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	827	621 lm	1 400 cd
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	830	621 lm	1 400 cd

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)		Fényerősség	
		Színkód	Fényáram (névleges)		
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	840	660 lm	1 500 cd
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700 K	827	230 lm	560 cd
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700 K	827	184 lm	400 cd

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel		Teljesítmény-egyenérték
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4 W		35 W
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4 W		35 W
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 W		50 W
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 W		50 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel		Teljesítmény-egyenérték
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 W		50 W
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9 W		20 W
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3 W		20 W

Hőmérséklet

CorePro LEDspot LV


Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	85 °C
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	85 °C
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	85 °C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	-	MR16
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	-	MR16
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	-	MR16
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	-	MR16




Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	5 kWh
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	5 kWh
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 kWh
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 kWh
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 kWh
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	3 kWh
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh





Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	75 °C
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C


Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	-	MR16
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	-	MR16
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 Átlátszó 36D	Átlátszó	MR11




CorePro LEDspot LV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
2.9-20W MR16 827 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 827 36D



Accent Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W
827 MR11 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
4.4-35W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
4.4-35W MR16 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

