



Para sus trabajos de iluminación diarios, CorePro LEDspot mv es ideal para la iluminación puntual GU10 y ofrece una luz cálida similar a la halógena.

CorePro LEDspot MV

Los LEDspots CorePro son perfectos para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida similar a la halógena. Estos mini reflectores LED GU10 son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con una base LED GU10 y están diseñados como un reemplazo para la renovación de focos halógenos o incandescentes. Los LEDspots CorePro ofrecen ahorros de energía significativos y minimizan los costos de mantenimiento.

Beneficios

- Luz blanca cálida
- Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Costos de mantenimiento más bajos

CorePro LEDspot MV

Características

- Fácil renovación
- Vida útil de 15 000 horas
- Compatible con una amplia variedad de reguladores de intensidad
- Luz sin UV e IR
- No contienen mercurio ni materiales peligrosos — Cumple con RoHS

Aplicaciones

- Hotelería
- Tiendas minoristas
- Residencial

Versions



PAR16 GU10



LEDspotMV GU10 MR16 ND




LEDspot 50W GU10 830 35D



CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Información general	
Tapa-base	GU10
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso	Intensidad lumínica (nominal)
		(nominal)			
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	2700 K	827	345 lm	700 cd
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700 K	827	355 lm	700 cd
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	345 lm	700 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	830	370 lm	740 cd

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4.6 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4.6 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Solo con reguladores de intensidad específicos
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Solo con reguladores de intensidad específicos
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	No

Mecánica y carcasa


Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Transparente
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Transparente
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-


Aprobación y aplicación

CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-20 a +45 °C	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-20 a +45 °C	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh




Accent Diagrams



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D



Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM

