



La solution idéale pour un usage résidentiel

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Avantages

- Idéale pour le résidentiel
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions


- Remplacement simple et rapide
- Durée de vie de 15 000 heures
- IRC 80

Application

- Résidentiel

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Informations générales	
Culot	GU10
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale	15'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Intensité lumineuse	
				Flux lumineux (nom.)	(nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	240 lm	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	230 lm	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	2700 K	827	230 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	2700 K	827	345 lm	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700 K	827	355 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	2700 K	827	355 lm	700 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700 K	827	255 lm	545 cd
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	345 lm	700 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000 K	830	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000 K	840	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	830	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000 K	840	390 lm	770 cd

Fonctionnement et électricité

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4.6 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	4.6 W	50 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3.5 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3.5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3.5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4.6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4.6 W	50 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Non
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Non
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Non
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Non
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Non
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Non



Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM




Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM






Accent Diagrams



Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D

Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D

Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM

Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM

Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM

Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT



Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM

