



La solution idéale pour un usage résidentiel

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Avantages

- Idéale pour le résidentiel
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement simple et rapide
- Durée de vie de 15 000 heures
- IRC 80

Application

- Résidentiel

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Versions






LEDspot 50W GU10 PAR16 827-865 36D ND



LEDspots switch EU PAR16 GU11

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Informations générales	
Culot	GU10
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 000
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 000
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 000
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 000
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 000
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 000
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 000
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 000
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 000
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 000
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	15 000
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 000

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	240 lm	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	230 lm	500 cd
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	345 lm	700 cd

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	3000 K	830	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4000 K	840	485 lm	800 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000 K	830	265 lm	565 cd

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
		corrélée (nom.)	Code couleur		
72835200	GU10 830 36D				
	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000 K	840	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	830	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot	4000 K	840	390 lm	770 cd

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
		corrélée (nom.)	Code couleur		
42063200	4.6-50W GU10 840 36D				
	LEDspot 3000 K 830 345 lm 700 cd	3000 K	830	345 lm	700 cd
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	2700 K	2700/3000/4000	360 lm	550 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence	Consommation	Puissance
		linéaire	électrique	équivalente
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence	Consommation	Puissance
		linéaire	électrique	équivalente
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 to 60 Hz	4,7 W	50 W
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	75 °C
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Non
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Non
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Non
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Non
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Non
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	Non
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Uniquement avec certains variateurs


Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-









Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	-
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Transparent

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	-	5 kWh
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-20 à +45 °C	5 kWh




Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM




Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM



Accent Diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D
6CT


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

