




# Solution durable et fiable

## Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

### Avantages

- Solution durable et fiable protégée contre la surchauffe ; préférable à ses prédécesseurs pour les environnements chauds ; garantie étendue
- Pertes de puissance minimales grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Possibilité d'installer l'appareillage de contrôle à distance

### Fonctions


- Caractéristiques thermiques améliorées, ballast plus froid
- Ballasts destinés aux lampes à mercure (HPL) sans utilisation d'un amorceur, peuvent également être utilisés avec des lampes HPI avec un amorceur
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Possibilité de mise à la terre lors du montage
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande

### Application

- Éclairage extérieur


# Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

## Versions



GPPR\_BHL-BC\_PHL\_0003-Product photo

## Schéma dimensionnel



| Product                       | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz | 6,2 mm | 65,0 mm | 134,0 mm | 113,0 mm | 76,0 mm |
| BC2-134                       |        |         |          |          |         |

