



Produkt

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 kombinerer det elegante og unikke design fra 111 mm halogenreflektorlamper med den lange levetid samt den høje effektivitet og det klare, hvide lys fra MASTERColour CDM-serien

Fordele

- Lave driftssomkostninger
- Nem installation
- Relativ lav varmeafgivelse
- Mindre blænding gør det behageligt for butikspersonale og kunder

Funktioner

- Høj effektivitet
- Lang levetid i forhold til traditionelle gløde- og halogenreflektorlamper
- Den keramiske brænder er optimalt placeret i reflektoren
- Twist & Lock system
- UV-blok på brænderglasset
- Anti-blændingsbeskyttelse

Anvendelsesområder

- Effekt- og dekorativ belysning: Udstillingsbelysning med strålende effekter, selv i omgivelser med høje belysningsniveauer såsom butiksvinduer
- Generel belysning: En varm og behagelig atmosfære kan skabes med downlighters

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Må kun bruges med elektronisk forkobling. 35W/830 lamper kan også bruge elektromagnetisk forkobling


MASTERCcolour CDM-R111

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Generelle oplysninger

Fod	GX8.5
Driftsposition	UNIVERSAL

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0.371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0.366
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K

Drift og el

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
-----------------------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Reflektor
Lyskildeform	R111

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Skiftecyklus
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	800
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	1.000

Lysteknisk

MASTERColour CDM-R111

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	LLMF ved den nominelle levetids udløb			Lysstyrke (nom.)
			udløb (nom.)	Lysstrøm (lm)		
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	93	65 %	1.300 lm		7.350 cd
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2.800 lm		14.300 cd

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	LLMF ved den nominelle levetids udløb			Lysstyrke (nom.)
			udløb (nom.)	Lysstrøm (lm)		
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	93	65 %	1.300 lm		7.350 cd
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2.800 lm		14.300 cd


Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	86 V	39,1 W


Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	92 V	73,2 W

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg)	
			(maks.)	(nom.)
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	40 kWh	2,8 mg	3,0 mg
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	74 kWh	6,6 mg	6,3 mg



Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942
GX8.5 24D 1CT/6

