



Tuotekuvaus

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 on heijastinmonimetallilamppu, jossa yhdistyvät 111 mm:n alumiiniheijastinhalogeenilamppujen trendikäs ulkonäkö ja MASTERColour -lamppujen pitkä ikä, hyvä energiatehokkuus ja hyvä valkoinen valo.

Hyödyt

- Alhaiset käyttökustannukset
- Helppo asennettavuus
- Alhainen lämmöntuotto
- Vähemmän häikäisyä
- Haalistava vaikutus vähäinen

Ominaisuudet

- Suuri valotehokkuus
- Pitkä polttoikä hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna
- Optimaalinen purkausputken sijainti heijastimeen nähden
- "Twist & Lock" -kiinnitys
- UV-esto
- Häikäisyn rajoitussuoja

Käyttökohteet

- Kohde- ja korostusvalaistus: myymälät, näyteikkunat, korostusefektit. Soveltuu hyvin myös kohteisiin, joissa ympäristön valaistusvoimakkuus on suuri.
- Yleisvalaistus: dowlighdit

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/830-lamppuja voidaan käyttää myös yhdessä elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa


MASTERC colour CDM-R111

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Yleistä tietoa

Kanta	GX8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	24 °
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,371
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,366
Värimerkki	Cool White (CW)
Värlämpötila (nim.)	4200 K

Käyttö- ja sähkö tiedot

Lämpenemisaika valotehoon 60 %	120 s
--------------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Heijastin
Hehkulampun muoto	R111

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Sytytys
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	800
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	1 000

Valaistuksen tekniset tiedot

MASTERCoulour CDM-R111

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	Valovoima Valovirta (nim.)	
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	93	65 %	1 300 lm	7 350 cd
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2 800 lm	14 300 cd

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	Valovoima Valovirta (nim.)	
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	93	65 %	1 300 lm	7 350 cd
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2 800 lm	14 300 cd


Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	86 V	39,1 W


Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	92 V	73,2 W

Merkinnät ja luokitukset


Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	40 kWh	2,8 mg	3,0 mg
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	74 kWh	6,6 mg	6,3 mg



Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942
GX8.5 24D 1CT/6

