



Lampe

MASTERColour CDM-R111

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Avantages

- Faibles coûts d'exploitation
- Installation facile
- Faible dégagement de chaleur
- Eclairage confortable
- Moins de risques de décoloration

Fonctions

- Très grande efficacité lumineuse: pour une intensité comparable, la lampe CDM-R 111 consomme environ trois fois moins qu'une lampe halogène type Aluline Pro 111
- Longue durée de vie: la lampe CDM-R111 dure environ 3 fois plus longtemps qu'une lampe halogène type Aluline Pro 111
- Système de connexion Twist&lock, GX8.5
- Lampe UV Block pour limiter les risques de décoloration
- Capuchon anti-éblouissement
- Position de fonctionnement universelle
- NON Gradable

Application


- Eclairage d'accentuation dans les commerces
- Eclairage général

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

MASTERCoulour CDM-R111

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Informations générales	
Culot	GX8.5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Fonctionnement et électricité	
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur
Forme de la lampe	R111

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	800
21393810	MASTERCoulour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	1 000

Données techniques de l'éclairage

		LLMF à la fin			
		Indice de rendu de couleur (IRC)	de la durée de vie nominale (nom.)	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
Order Code	Full Product Name				
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	93	65 %	1 300 lm	7 350 cd
21393810	MASTERCoulour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2 800 lm	14 300 cd


Fonctionnement et électricité

MASTERColour CDM-R111


Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	86 V	39,1 W
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	92 V	73,2 W

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	40 kWh	2,8 mg	3,0 mg
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	74 kWh	6,6 mg	6,3 mg



Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTER CDM-R111
 35W/942 GX8.5 24D 1CT




Accent Diagram - MASTER CDM-R111
 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R111 35W/942
 GX8.5 24D 1CT



Beam diagram - MASTER CDM-R111 70W/942
 GX8.5 24D 1CT/6

