



Strălucire perfectă, design modern

MASTERColour CDM-R111

Sursa MASTERColour CDM-R111 combină aspectul modern al surselor cu halogen și reflector de aluminiu de diametrul 111 mm cu durata mai lungă de funcționare, eficacitatea ridicată și lumina albă, contrastantă ale sursei MASTERColour CDM.

Beneficii

- Costuri de exploatare reduse
- Instalare ușoară
- Nivel relativ scăzut de emisii de căldură
- Mai puțină orbire, creează o senzație de confort pentru cumpărători și personalul angajat
- Reduce riscul de decolorare

Caracteristici

- Eficacitate înaltă a sursei
- Durată lungă de funcționare comparativ cu sursele de iluminat cu incandescență sau cu halogen
- Tubul de descărcare din ceramică este poziționat optim și stabil în reflector
- Sistem "răsuțește și fixează"
- Arzătorul are capsulă UV-Block
- Design anti-orbire a soclului

Cerere

- Iluminat de accent și decorativ: iluminat de expunere cu efecte scânteietoare, teatrale, chiar și în împrejurări cu nivele de iluminat de fond foarte înalte cum ar fi vitrinele magazinelor
- Iluminat general: în aparate de iluminat cu distribuție orientată în jos, pot crea o atmosferă caldă și confortabilă

MASTERCcolour CDM-R111

Warnings and safety


- Se folosește în mod obligatoriu un dispozitiv de protecție la curent - întrerupător termic (IEC61167, IEC 62035)
- A se folosi exclusiv cu balast electronic. Lămpile de 35 W/830 pot folosi și balast electromagnetic.

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R111

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GX8.5
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	24 °
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K
Funcționare și sistem electric	
Timp de încălzire până la 60% lumină	120 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Reflector
Formă bec	R111

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	800
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	1.000

Date tehnice lumină

		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață		Intensitate luminoasă	
Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos	Intensitate luminoasă (nom.)
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	93	65 %	1.300 lm	7.350 cd

		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață		Intensitate luminoasă	
Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos	Intensitate luminoasă (nom.)
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2.800 lm	14.300 cd


Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	86 V	39,1 W
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	92 V	73,2 W


Aprobare și aplicație

MASTERColour CDM-R111


Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	40 kWh	2,8 mg	3,0 mg
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	74 kWh	6,6 mg	6,3 mg




MASTERC colour CDM-R111



Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942
GX8.5 24D 1CT/6

