



Vacker gnista, trendig design

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 kombinerar det trendiga utseendet hos 111mm aluminium reflektor-halogenlampor med lång livslängd och det energieffektiva vita ljuset hos MASTERColour CDM

Fördelar

- Lägre driftskostnader
- Enkel installation
- Relativt låg temperatur
- Mindre bländning, behagligare för butikskunder och personal
- Minskad blekningsrisk

Funktioner

- Mycket effektiv ljuskälla
- Lång brinntid i jämförelse med glödlampor och halogenlampor
- Urladdningslampan är optimalt placerad och fixerad i reflektorn
- Vridlåssystem
- UV-blockerande ljuskälla
- Anti-bländningsskydd

Användning

- Accent- och dekorationsbelysning: displaybelysning med gnistrande och teaterliknande effekter, lämplig även i omgivningar med höga belysningsnivåer t.ex. skyltfönster
- Allmänbelysning med downlights ger en varm och behaglig atmosfär

MASTERCcolour CDM-R111

Varning och Säkerhet


- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Använd endast elektroniska driftdon. 35 W/830 ljuskällor kan också använda elektromagnetiska driftdon
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R111

Allmän information	
Sockel	GX8.5
Driftposition	UNIVERSAL
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K
Drift och elektricitet	
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Reflektor
Lampform	R111

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	800
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	1 000

Ljusteknik

		LLMF vid slutet av nominell livslängd		Ljusstyrka	
Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex (nom)	Ljusflöde (lm)	Ljusstyrka (cd)	
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	93	65 %	1 300 lm	7 350 cd
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2 800 lm	14 300 cd

		LLMF vid slutet av nominell livslängd		Ljusstyrka	
Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex (nom)	Ljusflöde (lm)	Ljusstyrka (cd)	
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	93	65 %	1 300 lm	7 350 cd
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2 800 lm	14 300 cd

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	86 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	92 V	73,2 W


Användning och godkännande

		Full Product		Energiförbrukning		Kviksilverinnehåll	
Order Code	Full Product Name	Name	kWh/1 000 tim	(Hg) (max)	(Hg) (nom)		
928096505330	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT		40 kWh	2,8 mg	3,0 mg		


		Full Product		Energiförbrukning		Kviksilverinnehåll	
Order Code	Full Product Name	Name	kWh/1 000 tim	(Hg) (max)	(Hg) (nom)		
928096905330	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6		74 kWh	6,6 mg	6,3 mg		

MASTERColour CDM-R111


Full				
Order Code	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
	24D			
	1CT/6			




MASTERC colour CDM-R111



Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942
GX8.5 24D 1CT/6

