



Brillo perfecto, diseño moderno

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite combina el estilo moderno de las lámparas halógenas reflectoras de aluminio de 111 mm con la vida útil prolongada, gran eficiencia energética y luz blanca nítida de MASTERColour CDM.

Beneficios

- Luz brillante blanca nítida
- Facilidad de instalación
- Menos reflejo, confort para los compradores y el personal

Características

- Gran eficacia de la lámpara
- Vida útil de la lámpara prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- El tubo de descarga cerámico está colocado de forma óptima y estable en el reflector
- Cápsula del quemador con bloqueo UV
- Diseño de casquillo antirreflejos

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y decorativa: iluminación de exhibición con efectos brillantes y escenográficos, incluso en entornos con niveles de luz de fondo de ambiente muy altos, como vidrieras de comercios
- Iluminación general: en luces descendentes, es posible crear una atmósfera cálida y confortable

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Advertencias y seguridad


- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/930 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR_CDMR111E_0001-Product photo

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm


MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Información general	
Tapa-base	GX8.5
Ciclo del interruptor	1,050
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.398
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Voltaje (nominal)	89 V
Consumo de energía	39.1 W
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Reflector
Forma del foco	R111
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	40 kWh
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4.7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.7 mg


Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Eficacia lumínica	Flujo	Intensidad
			(promedio) (nominal)	luminoso	lumínica (nominal)
928195305330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	10 °	37 lm/W	1,350 lm	36,000 cd
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	24 °	46 lm/W	1,750 lm	8,500 cd






Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D

