



Tökéletes ragyogás, egyszerű alkalmazás

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mini méretű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléses reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Előnyök

- Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat
- Egyszerűen beszerelhető és cserélhető, így a szerelés és a csere költségei alacsonyak
- Kis, kevésbé látható világítótestekbe is beszerelhető

Szolgáltatások

- Tiszta, ragyogó fehér fény
- Kiváló színmegjelenítés kiegészítő vörössel
- Magas hatékonyság páratlan fényáram-megmaradással
- Mini méretű kialakítás, amely illik a nyitott világítótestekbe
- UV-szűrős elülső üveg

Alkalmazás


- Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
- Általános és dekorációs belső világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX10
Kapcsolási ciklus	1 350
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Működtetés és elektronika	
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	MR16

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	10 fok	84	70 %	49 lm/W
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	25 fok	84	70 %	50 lm/W
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	40 fok	84	70 %	50 lm/W
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	10 fok	90	80 %	60 lm/W
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	25 fok	90	80 %	60 lm/W
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 fok	90	80 %	61 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	880 lm	14 500 cd
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	900 lm	4 000 cd

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	860 lm	1 750 cd
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	2 100 lm	17 500 cd

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	Fényerősség	
		Fényáram (névleges)	
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	2 150 lm	7 600 cd

Order Code	Full Product Name	Fényerősség	
		Fényáram (névleges)	
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	2 150 lm	3 600 cd



Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	95 V	20,1 W
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	95 V	20,1 W
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	95 V	20,1 W


Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	87 V	39,1 W
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	87 V	39,1 W
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	87 V	39,1 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg




MASTERColour CDM-Rm Elite Mini




Accent Diagrams




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 40D



Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 10D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 25D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

