



Brillo encantador, uso simple

MASTERColour CDM-R

Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Beneficios

- La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor
- Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- Impresión de color estable durante toda la vida útil

Características

- Luz blanca nítida
- Calidad de color superior
- Desde estas lámparas reflectoras compactas, se logran altas intensidades de haz con mucha facilidad y eficiencia

Aplicaciones


- Comercios y vidrieras de comercios, oficinas y edificios públicos
- Decoración de exteriores: proyección y áreas peatonales

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas 830 de color también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

MASTERC colour CDM-R

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	81
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	PAR30L

Información general

Order Code	Full Product Name	Ciclo del interruptor
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	1,000
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	1,050

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	LLMF al final de la vida útil (nominal)
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	30 °	0.431	0.400	48 %
928071200694	MASTERC CDM-R	40 °	0.427	0.397	62 %

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	LLMF al final de la vida útil (nominal)
	70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT				

Información técnica sobre la luz (2/2)

MASTERColour CDM-R

Order Code	Full Product Name	Intensidad luminica (nominal)
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	7,400 cd

Order Code	Full Product Name	Intensidad luminica (nominal)
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	9,500 cd


Operación y aspectos eléctricos


Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	86 V	39.1 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	90 V	73.2 W


Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	42 kWh	2.8 mg
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	80 kWh	8.3 mg






Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 40D 1CT




Accent Diagram - MASTER CDM-R 35W/830
E27 PAR30L 30D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 40D 1CT



Beam diagram - MASTER CDM-R 35W/830
E27 PAR30L 30D 1CT

