



Brilho atraente, uso simples

MASTERColour CDM-R

Linha de lâmpadas refletoras de descarga, compactas e de alta eficiência com cor estável durante sua vida útil e luz viva e brilhante.

Benefícios

- Alta eficácia, reduzindo o custo operacional e gerando pouco calor.
- Lâmpada de longa durabilidade em comparação com as lâmpadas incandescentes e halógenas.
- Desempenho de cor estável durante toda a vida útil.
- DESENHO exclusivo aumenta a flexibilidade na aplicação e permite um destaque potente usando luminárias minúsculas que não atrapalham a visão.
- Projeto de luminária simplificado, pois as lâmpadas CDM-R podem ser usadas em luminárias abertas.
- A emissão de calor relativamente baixa aumenta o conforto dos clientes e dos funcionários das lojas.
- Proteção contra UV integrada reduz o risco de desbotamento.

Características

- Luz branca viva.
- Qualidade de cor superior.
- Obtêm-se fechos de alta intensidades com facilidade e eficiência com essas lâmpadas refletoras compactas.

Aplicação


- Iluminação geral e de destaque para aplicação comercial (lojas)

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

MASTERColour CDM-R

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

Informações gerais

Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL

Dados técnicos de luz

Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	81

Dados elétricos e de operação

Tempo de aquecimento para 60% de luz	120 s
--------------------------------------	-------

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	PAR30L

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Ciclo de comutação
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	1.000
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	1.050

Dados técnicos de luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	30 °	0,431	0,400	48 %
928071200694	MASTERC CDM-R	40 °	0,427	0,397	62 %

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)
	70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT				

Dados técnicos de luz (2/2)

MASTERColour CDM-R

Order Code	Full Product Name	Intensidade luminosa (Nom.)
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	7.400 cd

Order Code	Full Product Name	Intensidade luminosa (Nom.)
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	9.500 cd


Dados elétricos e de operação


Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	86 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	90 V	73,2 W


Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	42 kWh	2,8 mg
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	80 kWh	8,3 mg






Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 40D 1CT




Accent Diagram - MASTER CDM-R 35W/830
E27 PAR30L 30D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 40D 1CT



Beam diagram - MASTER CDM-R 35W/830
E27 PAR30L 30D 1CT

